



Klasický vzhľad a vlákno LED na dekoratívne osvetlenie

Classic LED Lamps

Svietidlo LED Deco Classic s tradičným dizajnom klasickej žiarovky poskytuje nádherné dekoratívne teplé biele svetlo pri súčasnej úspore nákladov na energiu vo výške približne 90 %.

Výhody

- Približne 90-percentná úspora energie
- Dlhá životnosť znižuje nutnosť výmeny
- Šetrné k životnému prostrediu: neobsahuje žiadnu ortuť ani iné nebezpečné látky

Vlastnosti

- Tradičný dizajn s klasickým tvarom
- Dlhé vlákno LED

Aplikácie

- Domácnosti: obývacia izba, spálňa
- HoReKa: reštaurácie a hotely

Classic LED Lamps

Versions




7 W (60 W) E27 Warm white Bulb - RFT



4.5W (40W) E27 cap Warm white Bulb - RFT

Rozmerový obrázok



Product	D	C
4.5W (40W) E27 cap Warm white Non-dimmable Bulb	60 mm	110 mm
7 W (60 W), E27, teplá biela, nestmievateľná žiarovka	60 mm	110 mm

Classic LED Lamps

Všeobecné informácie

Pätica	E27
Menovitá životnosť (hodiny)	15 000 h
Spínací cyklus	30 000
Nominálna životnosť	15 000 h

Svetelné technické

Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	2700 K
Index podania farieb (CRI)	80
Kód farby	827
LLMF na konci nominálnej životnosti (nom.)	70 %

Prevádzkové a elektrické

Vstupná frekvencia	50 Hz
Sieťová frekvencia	50 Hz
Čas spustenia (nom.)	0,5 s

Teplota

Maximálna teplota krytu (nom.)	50 °C
--------------------------------	-------

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Nie
--------------	-----

Mechanické časti a teleso

Povrchová úprava žiarovky	Matná
Tvar žiarovky	A60

Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Svetelný tok
47218701	LED classic 60W A60 E27 WW FR ND 1CT/10	806 lm
41965601	LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 1CT/10	470 lm


Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotreba
47218701	LED classic 60W A60 E27 WW FR ND 1CT/10	7 W

Order Code	Full Product Name	Spotreba
41965601	LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 1CT/10	4,5 W

Schválenie a použitie

Order Code	Full Product Name	Spotreba energie kWh/1 000 h
47218701	LED classic 60W A60 E27 WW FR ND 1CT/10	7 kWh
41965601	LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 1CT/10	5 kWh



Classic LED Lamps

