

**PHILIPS**

**Lighting**



# **PrimaVision Mini (20W, 35W et 50W) pour CDM - Taille miniature pour une créativité accrue**

## **HID-PrimaVision CDM**

Appareillage électronique HID pour lampes CDM - Repousser les limites de la créativité et de l'innovation dans la conception des luminaires

### **Avantages**

- La miniaturisation permet une élégante conception de luminaire et un remplacement des lampes halogènes
- La tolérance de puissance minimale de la lampe offre un rendement optimal
- Adaptation aisée aux luminaires

### **Fonctions**

- Fonction Loop Through (passage en coupure) (dans la version indépendante)
- L'appareillage le plus petit et la puissance la plus élevée dans une taille miniature
- Diffusion minimale de la puissance de la lampe
- Commande par microprocesseur
- Détection de la fin de vie de la lampe
- Températures Tambiente et Tboîtier élevées
- Durée de vie élevée de 40 000 heures

# HID-PrimaVision CDM

## Application


- Éclairage d'accentuation 20/25/50 W et de décoration pour les commerces, les espaces publics, les halls d'entrée et les bureaux
- Utilisation à l'intérieur uniquement

## Versions





GPPR\_IPV5CDMM\_0003-Product photo

## Schéma dimensionnel



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1
HID-PV m 20 /I CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	34,0 mm	234,7 mm	225,1 mm	202,0 mm	49,4 mm
HID-PV m 35/I CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	34,0 mm	234,7 mm	225,1 mm	202,0 mm	49,4 mm



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV m 20 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	30,2 mm	97,3 mm	88,3 mm	43,3 mm

## Fonctionnement et électricité

Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz

## Fonctionnement et électricité

## HID-PrimaVision CDM

Order Code	Full Product Name	Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (nom.)
89060000	HID-PV m 20 /I CDM HPF 220-240V 50/60Hz	24
89164500	HID-PV m 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz	24

Order Code	Full Product Name	Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (nom.)
67159600	HID-PV m 20 /S CDM 220-240V 50/60Hz	32

### Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Corps du luminaire
89060000	HID-PV m 20 /I CDM HPF 220-240V 50/60Hz	Independent
89164500	HID-PV m 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz	Independent

Order Code	Full Product Name	Corps du luminaire
67159600	HID-PV m 20 /S CDM 220-240V 50/60Hz	/S



© 2025 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'un contrat, sauf convention contraire avec Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)

2025, décembre 13 - Les données sont sujettes à changement