




PrimaVision Mini (20, 35 & 50 W) voor CDM-miniatuurformaat ter vergroting van de creatieve mogelijkheden

HID-PrimaVision Mini CDM

Miniatuur elektronisch HID-VSA voor CDM-lampen: verleg de grenzen van creativiteit en innovatie in armatuurontwerp.

Voordelen

- Miniaturisatie maakt stijlvol armatuurontwerp en renovatievervanging van halogeen mogelijk
- Optimale lampprestaties dankzij minimale tolerantie op lampvermogen
- Eenvoudige design-in van armatuur

Kenmerken


- Doorlusfunctie (in onafhankelijke uitvoering)
- Kleinste VSA en hoogste vermogen in miniatuurformaat
- Minimale spreiding van lampvermogen
- Microprocessorbesturing
- Detectie van einde lamplevensduur
- Hoge omgevings- en behuizingstemperaturen
- Lange levensduur van 40.000 uur

HID-PrimaVision Mini CDM


Toepassing

- 20, 25 en 50 W accent- en decoratieve verlichting voor winkels, openbare ruimten, lobby's en kantoren
- Alleen geschikt voor binnengebruik

Versions





GPPR_IPV5CDMM_0013-Product photo



GPPR_IPV5CDMM_0003-Product photo

Maatschets



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1
HID-PV m 20 /I CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	34,0 mm	234,7 mm	225,1 mm	202,0 mm	49,4 mm
HID-PV m 35/I CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	34,0 mm	234,7 mm	225,1 mm	202,0 mm	49,4 mm

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV m 20 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	30,2 mm	97,3 mm	88,3 mm	43,3 mm

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz

Bedrijfs- en elektrische gegevens

HID-PrimaVision Mini CDM

Order Code	Full Product Name	Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)
8711500881632	HID-PV m 20 /I CDM 220-240V 50/60Hz	24
8711500881724	HID-PV m 35/I CDM 220-240V 50/60Hz	24

Order Code	Full Product Name	Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)
8718291671596	HID-PV m 20 /S CDM 220-240V 50/60Hz	32

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Order Code	Full Product Name	Behuizing
8711500881632	HID-PV m 20 /I CDM 220-240V 50/60Hz	Independent
8711500881724	HID-PV m 35/I CDM 220-240V 50/60Hz	Independent

Order Code	Full Product Name	Behuizing
8718291671596	HID-PV m 20 /S CDM 220-240V 50/60Hz	/S

