

PHILIPS

Lighting



PrimaVision Compact (35W, 50W & 70W) for CDM - Qualité élevée et excellentes performances

HID-PrimaVision CDM

Ballast électronique HID de haute qualité, compact et léger pour des performances optimales et fiables des lampes CDM de 35,50 et 70 W

Avantages

- La tolérance de puissance minimale de la lampe offre un rendement optimal
- Durée de vie de la lampe CDM augmentée jusqu'à 30 %
- Élimination de tous les clignotements de lampe visibles

Fonctions

- Diffusion minimale de la puissance de la lampe
- Faibles pertes d'énergie de l'appareillage
- Détection de la fin de vie de la lampe
- Températures Tambiante et Tcase (coffret) élevées
- Durée de vie élevée de 40 000 heures

Application

- Éclairage d'accentuation et de décoration pour les commerces, les espaces publics, les halls d'entrée et les bureaux
- Utilisation à l'intérieur uniquement

HID-PrimaVision CDM





Versions



GPPR_IPVG4pp_PHL_0001-Product photo

GPPR IPVG4pp PHL 0008

Schéma dimensionnel



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG	4,8 mm	34,5 mm	188,0 mm	170,0 mm	82,7 mm
HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	34,5 mm	188,0 mm	170,0 mm	82,7 mm
HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG	4,8 mm	34,5 mm	188,0 mm	170,0 mm	82,7 mm

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG	4,9 mm	32,2 mm	109,6 mm	98,5 mm	74,4 mm	63,7 mm
HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG	4,9 mm	32,2 mm	109,6 mm	98,5 mm	74,4 mm	63,7 mm

Détails sur le produit

HID-PV C 50 /I



HID-PrimaVision CDM

Fonctionnement et électricité

Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (nom.)
93365900	HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz	24
85973700	HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz	24
85988100	HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz	20

Order Code	Full Product Name	Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (nom.)
85962100	HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz	24
85974400	HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz	20

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Corps du luminaire
93365900	HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz	/I
85973700	HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz	/I
85988100	HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz	/I

Order Code	Full Product Name	Corps du luminaire
85962100	HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz	/S
85974400	HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz	/S

