



PrimaVision Compact (35, 50 & 70 W) voor CDM: Hoge kwaliteit en robuuste prestaties

HID-PrimaVision Compact CDM

Compact en lichtgewicht elektronisch HID-VSA van hoge kwaliteit voor optimale en betrouwbare prestaties van 35, 50 en 70 W CDM-lampen.

Voordelen

- Optimale lampprestaties dankzij minimale tolerantie op lampvermogen
- Levensduur CDM-lamp met tot 30% verlengd
- Voorkomt al het zichtbare geknipper van lampen

Kenmerken


- Minimale spreiding van lampvermogen
- VSA met laag vermogensverlies
- Detectie van einde lamplevensduur
- Hoge omgevings- en behuizingstemperaturen
- Lange levensduur van 40.000 uur

Toepassing

- Accent- en decoratieve verlichting voor winkels, openbare ruimten, lobby's en kantoren
- Alleen geschikt voor binnengebruik




HID-PrimaVision Compact CDM

Versions



GPGR IPV4pp PHL 0010

Maatschets



Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)
8711500881700	HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG	24
8711500881717	HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG	20

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG	4,8 mm	34,5 mm	188,0 mm	170,0 mm	82,7 mm
HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG	4,8 mm	34,5 mm	188,0 mm	170,0 mm	82,7 mm

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG	4,9 mm	32,2 mm	109,6 mm	98,5 mm	74,4 mm	63,7 mm
HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG	4,9 mm	32,2 mm	109,6 mm	98,5 mm	74,4 mm	63,7 mm

Order Code	Full Product Name	Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)
8711500881687	HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG	24

HID-PrimaVision Compact CDM

		Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)
Order Code	Full Product Name	
8711500881694	HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG	20

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Order Code	Full Product Name	Behuizing
8711500881700	HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG	/I
8711500881717	HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG	/I

Order Code	Full Product Name	Behuizing
8711500881687	HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG	/S
8711500881694	HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG	/S

