



Robust konstruktion, kompakt form

HF-Matchbox Red

HF-Matchbox Red är ett prisvärt, driftsäkert, kompakt och lättviktigt driftdon med hög frekvens som används med systemeffekt under 25 W i kombination med TL mini-, TL-D-, TL5- och TL5c-, PL-T/C- och PL-L/S-lampor. HF-M Red har en robust konstruktion och uppfyller alla gällande internationella säkerhets- och prestandastandarder. Dessutom har driftdonet energieffektivitetsindex A2 (CELMA EEI).

Fördelar

- Kan användas i styrsystem för rörelsedetektering.
- Automatisk omstart (efter spänningsfall eller lampbyte) säkerställer enkel drift och problemfria lampbyten.
- Lämplig för armaturer i klass I och klass II

Funktioner


- Över 60 000 till-/frånslag per lampa (beroende på kombination av lampa/ driftdon)
- Lämplig för likströmsdrift i nödsituationer mellan 190 V och 254 V
- Programmerad, flimmerfri, föruppvärmd start (< 0,8 s), vilket gör att lampan kan tändas och släckas utan att livslängden förkortas

Användning

- Används i styrsystem för rörelsedetektering, till exempel Philips OccuPlus
- Huvudsakligen för inomhusbruk som i spotlights, downlights, ljusboxar, nödarmaturer och säkerhetsarmaturer i butiker, kontor, hotell, privatbostäder och bostadshus
- Hemanvändning som utomhusbelysning i trädgårdar, på garageuppfarter och i trappor


HF-Matchbox Red

Versions



GPPR_MTL-SHRD_0002-Product photo

Måttskiss



Product	D1	C1	C2	A1	A2	B1
HF-M RED 109 SH TL/PL-S 230-240V	4,4 mm	22,0 mm	10,0 mm	80,0 mm	70,0 mm	40,0 mm
HF-M RED 114 SH TL/TL5/PL-C/S 230-240V	4,2 mm	22,0 mm	10,0 mm	80,0 mm	70,0 mm	40,0 mm
HF-M RED 118 SH PL-C/PL-T 230-240V	4,4 mm	22,0 mm	10,0 mm	80,0 mm	70,0 mm	40,0 mm
HF-M RED 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V	4,4 mm	22,0 mm	10,0 mm	94,0 mm	70,0 mm	40,0 mm

Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Ingångsspänning	230–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Mekanik och armaturhus	
Armaturhus	SH

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)
913700420666	HF-M RED 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V	48
913700422866	HF-M RED 109 SH TL/PL-S 230-240V	159

Order Code	Full Product Name	Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)
913700423266	HF-M RED 114 SH TL/TL5/PL-C/S 230-240V	101
913700423466	HF-M RED 118 SH PL-C/PL-T 230-240V	73

