

PHILIPS

Lighting



Üstün enerji tasarrufu ve uzun ömürlü çözüm

HF-Performer III for TL5 lamps

HF-Performer III TL5 balastları, TL5 and TL5 Eco floresan lambalar için sürdürülebilir, ince ve yüksek frekanslı bir elektronik balasttır. Yüksek enerji verimliliği gerektiren uygulamalar için idealdir. HF-Performer III serisi, sağlam bir tasarıma sahip olup tüm ilgili uluslararası güvenlik ve performans standartlarını karşılar ve enerji verimliliği sağlar. HF-Performer III TL5 balastları ofis, otopark, depo alanları gibi pek çok uygulama alanı için ideal çözümler sunar.

Faydaları

- En yüksek enerji tasarrufu, TL5 ECO ampullerle birlikte HF-PIII kullanıldığında elde edilebilir (sistem çözümü).
- Programlanabilir başlatma, lambanın kullanım ömründe azalma olmaksızın lambanın açılıp kapanabilmesine olanak sağlar.
- Düşük sıcaklıklarda floresanlarda görülen dalgalanma etkisini azaltabilen özel teknolojinin yanı sıra olağanüstü enerji tasarrufu sağlar.

Özellikler

- CELMA EEI Enerji Verimlilik Endeksi A2 BAT
- CE, ENEC, EL, VDE-EMC, CC sertifikalarına sahiptir
- Programlı, titreşimsiz, sıcak ateşlemeli başlatma, lamba kullanım ömründe azalma olmaksızın lambanın minimum 50.000 kez açılıp kapanabilmesine olanak sağlar
- Nominal kullanım ömrü Ta=50 °C'de 100,000 saat

HF-Performer III for TL5 lamps

Uygulama


- Açma kapama sayısının fazla olduğu Philips OccuPlus gibi hareket algılamalı kontrol sistemleriyle birlikte kullanılmaya uygundur.
- Ofis binaları, hastaneler, süpermarketler, alışveriş merkezleri, sanayi tesisleri ve okullar gibi iç mekan koruma sınıfı I ve II olan armatürler ile pek çok uygulama alanı için uygundur.
- IEC/EN 61347-2-3 aydınlatma armatürü normları doğrultusunda DC acil durumda çalıştırma

Versions



GPPL PPPLTL-3 0001

Boyutlu çizim



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-P 3/4 14 TL5 III 220-240V 50/60Hz IDC	4,2 mm	21,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	39,0 mm

