



## Product Description

### Σωληνωτοί Φούρνου

Tubular vacuum lamps with clear glass (T-bulb)

#### Οφέλη

- Reliable operation when used in special lampholders at high oven temperatures (up to 300°C)

#### Χαρακτηριστικά

- Coiled-coil filament
- Manufactured with heat-resistant solder, getter and lamp-base cement

#### Εφαρμογή

- Electrical and standard ovens, rotisseries and similar places subject to high operating temperatures
- Available for specific oven luminaires fitted in different positions such as downlighter, side-light and backlight

### Versions




LPPR\_ITUBAPE\_E14\_T22\_CL-Product photo




LPPR\_ITUBAPE\_E14\_T25\_CL-Product photo

# Σωληνωτοί Φούρνου

## Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	C (max)
App 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	22 mm	49 mm



Product	D (max)	C (max)
App 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	25 mm	57 mm

### Γενικές πληροφορίες

Βάση-κάλυμμα	E14
Ονομαστική διάρκεια ζωής (ώρες)	1.000 h
Κύκλος λειτουργίας	4.000
Ονομαστική διάρκεια ζωής	1.000 h
Θέση λειτουργίας	UNIVERSAL

### Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	2700 K
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	100

### Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού	άμεσος πλήρης φωτισμός s
Τάση (ονομ.)	230-240 V
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,0 s

### Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Με ρύθμιση έντασης	Ναι
--------------------	-----

### Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλημα

Φινίρισμα λαμπτήρα	Διαφανές
--------------------	----------

### Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Order Code	Full Product Name	Φωτεινή ροή
03659950	Appliance 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	90 lm
03871550	Appliance 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	172 lm

## Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

## Σωληνωτοί Φούρνοι

Order Code	Full Product Name	Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	Κατανάλωση ενέργειας
03659950	Appliance 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	0,06 A	15,0 W

Order Code	Full Product Name	Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	Κατανάλωση ενέργειας
03871550	Appliance 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	0,11 A	25,0 W

### Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Order Code	Full Product Name	Σχήμα λαμπτήρα
03659950	Appliance 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	T22

Order Code	Full Product Name	Σχήμα λαμπτήρα
03871550	Appliance 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	T25

### Έγκριση και Εφαρμογή

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας kWh/ 1000 ώρες
03659950	Appliance 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	15 kWh

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας kWh/ 1000 ώρες
03871550	Appliance 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	25 kWh

