



Product Description

Σωληνωτοί Φούρνου

Tubular vacuum lamps with clear glass (T-bulb)

Οφέλη

- Reliable operation when used in special lampholders at high oven temperatures (up to 300°C)

Χαρακτηριστικά

- Coiled-coil filament
- Manufactured with heat-resistant solder, getter and lamp-base cement

Εφαρμογή

- Electrical and standard ovens, rotisseries and similar places subject to high operating temperatures
- Available for specific oven luminaires fitted in different positions such as downlighter, side-light and backlight

Versions



LPPR_ITUBAPE_E14_T22_CL-Product photo




LPPR_ITUBAPE_E14_T25_CL-Product photo


Σωληνωτοί Φούρνου

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

Product	D (max)	C (max)
App 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	22 mm	49 mm



Product	D (max)	C (max)
App 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	25 mm	57 mm



Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	E14
Ονομαστική διάρκεια ζωής (ώρες)	1.000 h
Κύκλος λειτουργίας	4.000
Ονομαστική διάρκεια ζωής	1.000 h
Θέση λειτουργίας	UNIVERSAL
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	2700 K
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	100
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού	άμεσος πλήρης φωτισμός s
Τάση (ονομ.)	230-240 V
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,0 s
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Ναι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλημα	
Φινίρισμα λαμπτήρα	Διαφανές

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Order Code	Full Product Name	Φωτεινή ροή
03659950	Appliance 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	90 lm
03871550	Appliance 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	172 lm

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Σωληνωτοί Φούρνοι

Order Code	Full Product Name	Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	Κατανάλωση ενέργειας
03659950	Appliance 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	0,06 A	15,0 W

Order Code	Full Product Name	Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	Κατανάλωση ενέργειας
03871550	Appliance 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	0,11 A	25,0 W

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Order Code	Full Product Name	Σχήμα λαμπτήρα
03659950	Appliance 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	T22

Order Code	Full Product Name	Σχήμα λαμπτήρα
03871550	Appliance 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	T25

Έγκριση και Εφαρμογή

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας kWh/ 1000 ώρες
03659950	Appliance 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	15 kWh

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας kWh/ 1000 ώρες
03871550	Appliance 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	25 kWh

