



# Κλασικοί λαμπτήρες LEDbulb για διακοσμητικό φωτισμό

## Κλασικοί λαμπτήρες LED νήματος

Με κλασική παραδοσιακή σχεδίαση, οι κλασικοί λαμπτήρες νήματος LEDbulb συνδυάζουν τα οικεία σχήματα των λαμπτήρων πυράκτωσης με τα οφέλη της τεχνολογίας LED μεγάλης διάρκειας ζωής. Προσφέρουν όμορφο, διακοσμητικό, θερμό λευκό φως ενώ εξοικονομούν περίπου 90% σε ενεργειακό κόστος συγκριτικά με τους παραδοσιακούς λαμπτήρες φωτισμού.

### Οφέλη

- Περίπου 90 % εξοικονόμηση ενέργειας
- Η μεγάλη διάρκεια ζωής μειώνει την ανάγκη αντικατάστασης
- Φιλικό προς το περιβάλλον: δεν περιέχει υδράργυρο ή άλλες επικίνδυνες ουσίες

### Χαρακτηριστικά


- Παραδοσιακή σχεδίαση με κλασικό σχήμα
- Με σχεδίαση που αξίζει να φαίνεται, είναι εξίσου καλαισθητοί αναμμένοι και σβηστοί
- Νήμα LED μεγάλης διάρκειας ζωής
- Καλή απόδοση χρωμάτων (CRI> 80) για ζωντανά χρώματα
- Φιλικό προς το περιβάλλον: δεν περιέχει υδράργυρο ή άλλες επικίνδυνες ουσίες

### Εφαρμογή

- Τέλειοι για διακοσμητικές εγκαταστάσεις
- Σπίτι: καθιστικό, υπνοδωμάτιο
- Φιλοξενία: εστιατόρια και ξενοδοχεία

# Κλασικοί λαμπτήρες LED νήματος

## Versions



LEDbulb classic-giant 40W E27  
G200 GOLD DIM



LEDbulb classic-giant 40W E27  
T65 GOLD DIM



LEDbulb classic-giant 40W E27  
A160 GOLD DIM




LED classic A60 E27



LEDclassic giant 28W E27 A160  
GOLD ND





## Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D	C
LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	162 mm	293 mm
LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	162 mm	293 mm

# Κλασικοί λαμπτήρες LED νήματος

## Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D	C
LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	202 mm	286 mm



Product	D	C
LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	66 mm	273 mm

Product	D	C
LED classic 60W G95 E27 CW FR ND 1PF/4	95 mm	140 mm
LED classic 60W G95 E27 WW FR ND RFSRT4	95 mm	140 mm

Product	D	C
LED Classic 75W E27 CW A60 FR ND 1CT/10	60 mm	104 mm

# Κλασικοί λαμπτήρες LED νήματος

## Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D	C
LED Classic 100W E27 WW G120 FR ND SRT4	125 mm	177 mm
LED classic 100W E27 CW G120 FR ND 1PF/6	125 mm	177 mm

Product	D	C
LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	124 mm	177 mm
LED classic 120W G120 E27 CDL FRND 1PF/4	124 mm	177 mm
LED classic 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4	124 mm	177 mm
LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4	125 mm	177 mm

### Γενικές πληροφορίες

Βάση-κάλυμμα	E27
Ονομαστική διάρκεια ζωής (ώρες)	15.000 h
Κύκλος λειτουργίας	20.000
Ονομαστική διάρκεια ζωής	15.000 h

### Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	80
LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %

### Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Line Frequency	50 to 60 Hz
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,5 s

### Έγκριση και Εφαρμογή

Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-20 έως +45 °C
----------------------------------	----------------

## Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Order Code	Full Product Name	Σχετική			
		Γωνία δέσμης (ονομ.)	Θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Κωδικός χρώματος	Φωτεινή ροή
76469200	LED classic 60W G95 E27 WW FR ND RFSRT4	-	2700 K	827	806 lm
76471500	LED classic 60W G95 E27 CW FR ND 1PF/4	-	4000 K	840	806 lm
66514200	LED classic 100W E27 WW G120 FRNDRFSRT4	-	2700 K	827	1.521 lm
66516600	LED classic 100W E27 CW G120 FR ND 1PF/6	-	4000 K	840	1.521 lm
31378100	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	330 μοίρα(ες)	1800 K	818	470 lm
76475300	LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4	-	2700 K	827	1.055 lm
76481400	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	300 μοίρα(ες)	2700 K	827	2.000 lm
76483800	LED classic 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4	300 μοίρα(ες)	4000 K	840	2.000 lm
76497500	LED classic 120W G120 E27 CDL FRND 1PF/4	300 μοίρα(ες)	6500 K	865	2.000 lm
31380400	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	330 μοίρα(ες)	1800 K	818	470 lm
31376700	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	330 μοίρα(ες)	1800 K	818	470 lm

## Κλασικοί λαμπτήρες LED νήματος

Order Code	Full Product Name	Σχετική		Κωδικός χρώματος	Φωτεινή ροή
		Γωνία δέσμης (ονομ.)	θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)		
70561200	LED classic 75W E27 CW A60 FR ND 1CT/10	-	4000 K	840	1.055 lm
31382800	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	330 μοίρα(ες)	1800 K	818	300 lm

### Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας	Αντίστοιχη ισχύς
76469200	LED classic 60W G95 E27 WW FR ND RFSRT4	7 W	60 W
76471500	LED classic 60W G95 E27 CW FR ND 1PF/4	7 W	60 W
66514200	LED classic 100W E27 WW G120 FRNDRFSRT4	10,5 W	100 W
66516600	LED classic 100W E27 CW G120 FR ND 1PF/6	10,5 W	100 W
31378100	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	7 W	40 W
76475300	LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4	8,5 W	75 W
76481400	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	13 W	120 W

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας	Αντίστοιχη ισχύς
76483800	LED classic 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4	13 W	120 W
76497500	LED classic 120W G120 E27 CDL FRND 1PF/4	13 W	120 W
31380400	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	7 W	40 W
31376700	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	7 W	40 W
70561200	LED classic 75W E27 CW A60 FR ND 1CT/10	8,5 W	75 W
31382800	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	4,5 W	28 W

### Θερμοκρασία

Order Code	Full Product Name	Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)
76469200	LED classic 60W G95 E27 WW FR ND RFSRT4	45 °C
76471500	LED classic 60W G95 E27 CW FR ND 1PF/4	45 °C
66514200	LED classic 100W E27 WW G120 FRNDRFSRT4	50 °C
66516600	LED classic 100W E27 CW G120 FR ND 1PF/6	50 °C
31378100	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	45 °C
76475300	LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4	50 °C
76481400	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	55 °C

Order Code	Full Product Name	Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)
76483800	LED classic 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4	55 °C
76497500	LED classic 120W G120 E27 CDL FRND 1PF/4	55 °C
31380400	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	45 °C
31376700	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	45 °C
70561200	LED classic 75W E27 CW A60 FR ND 1CT/10	50 °C
31382800	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	45 °C

### Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης
76469200	LED classic 60W G95 E27 WW FR ND RFSRT4	Όχι
76471500	LED classic 60W G95 E27 CW FR ND 1PF/4	Όχι
66514200	LED classic 100W E27 WW G120 FRNDRFSRT4	Όχι
66516600	LED classic 100W E27 CW G120 FR ND 1PF/6	Όχι
31378100	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου
76475300	LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4	Όχι
76481400	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	Όχι

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης
76483800	LED classic 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4	Όχι
76497500	LED classic 120W G120 E27 CDL FRND 1PF/4	Όχι
31380400	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου
31376700	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου
70561200	LED classic 75W E27 CW A60 FR ND 1CT/10	Όχι
31382800	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	Όχι

### Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

## Κλασικοί λαμπτήρες LED νήματος

Order Code	Full Product Name	Φινίρισμα λαμπτήρα	Σχήμα λαμπτήρα
76469200	LED classic 60W G95 E27 WW FR ND RFSRT4	Ματ	G95
76471500	LED classic 60W G95 E27 CW FR ND 1PF/4	Ματ	G95
66514200	LED classic 100W E27 WW G120 FRNDRFSRT4	Ματ	G120
66516600	LED classic 100W E27 CW G120 FR ND 1PF/6	Ματ	G120
31378100	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	Κεχριμπαρένιο	G200
76475300	LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4	Ματ	G120
76481400	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	Ματ	G120


Order Code	Full Product Name	Φινίρισμα λαμπτήρα	Σχήμα λαμπτήρα
76483800	LED classic 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4	Ματ	G120
76497500	LED classic 120W G120 E27 CDL FRND 1PF/4	Ματ	G120
31380400	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	Κεχριμπαρένιο	T65
31376700	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	Κεχριμπαρένιο	A160
70561200	LED classic 75W E27 CW A60 FR ND 1CT/10	Ματ	A60
31382800	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	Κεχριμπαρένιο	A160

### Έγκριση και Εφαρμογή


Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας kWh/ 1000 ώρες
76469200	LED classic 60W G95 E27 WW FR ND RFSRT4	7 kWh
76471500	LED classic 60W G95 E27 CW FR ND 1PF/4	7 kWh
66514200	LED classic 100W E27 WW G120 FRNDRFSRT4	11 kWh
66516600	LED classic 100W E27 CW G120 FR ND 1PF/6	11 kWh
31378100	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	7 kWh
76475300	LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4	9 kWh
76481400	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	13 kWh
76483800	LED classic 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4	13 kWh
76497500	LED classic 120W G120 E27 CDL FRND 1PF/4	13 kWh
31380400	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	7 kWh
31376700	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	7 kWh
70561200	LED classic 75W E27 CW A60 FR ND 1CT/10	9 kWh
31382800	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	5 kWh



## Κλασικοί λαμπτήρες LED νήματος



# Κλασικοί λαμπτήρες LED νήματος



## Κλασικοί λαμπτήρες LED νήματος



© 2026 Signify Holding Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Όλα τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Signify Holding ή στους αντίστοιχους κατόχους τους.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)

2026, Μάρτιος 19 – τα δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές