



Garantili performans, geleceğe yönelik

Maxos fusion

Maxos fusion, bir yandan mükemmel ışık kalitesi sunarken diğer yandan floresan lambalara kıyasla enerji maliyetlerini yarıya düşüren uyarlanabilir bir LED kanal sistemidir. Perakende uygulamalarında, doğrusal panel ailesi, doğrusal olmayan modüller ve spot portföyü ürünlerinizin parlayıp öne çıkmasını sağlamak için hattın içinde sorunsuzca entegre edilebilir. Endüstriyel uygulamalarda, odak noktası daha az sayıda doğrusal panel kullanarak kurulum ve bakım maliyetini düşürmektir. 13 adede kadar kablodan oluşan elektrik düzeni, bu armatürleri gerektiği gibi konumlandırma ve diğer hizmetleri/üçüncü taraf donanımlarını entegre etme özgürlüğü sayesinde; sistem, tavanda karmaşıklığı azaltmanıza olanak tanır. Ayrıca gelecekteki yerleşim değişikliklerini de uygulayacak şekilde kolayca yeniden yapılandırılabilir. Altyapının veri toplama için sensörleri entegre etmesi sağlanmıştır, bu da size işinizi desteklemek amacıyla bilgiye dayanan parçalı bilgiler kullanma fırsatı sunar.

Faydaları

- Konumlandırma (yeniden konumlandırma) serbestliği ışığı ihtiyaç duyduğunuz yerlere yönlétmenizi sağlar.
- İstedığınız atmosferi oluşturan armatür ailesi; uygulama çeşitliliğine uyum sağlamak için farklı ışık seçenekleri
- 13 kutupa kadar çıkan hat sayesinde, tavanlarda karmaşayı azaltmak üzere acil durum aydınlatması ve üçüncü taraf donanımlar entegre edilebilir.

Maxos fusion

Özellikler

- Kanalın içinde 13 kutuba kadar girişe sahip hat sistemi
- Yüksek homojenlik ve düzgün ışık dağılımları
- Doğrusal armatürler, doğrusal olmayan armatürler ve spotlar kolayca kanalın üzerine takılabilir
- Asimetrik (çift) dağılım ve buzlu kapak dahil sekiz optik özellik
- İsteğe bağlı, silikonsuz IP54
- StoreWise, Indoor Positioning ve GreenWarehouse'a hazır

Uygulama


- (Gıda) perakende
- Endüstriyel salonlar/Alanlar
- Depolar/dağıtım merkezleri

Versions




Maxos Fusion Panel-LL512X WB WH

Boyutlu çizim



Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - LL500XI -
910925870777

