



Ürün açıklaması

MASTER LEDbulb

MASTER LEDbulb A60 7W LED lamba, karşılama ortamı ve ortam sıcaklığı için dim edilebilen pınlı efekti sağlar ve benzersiz tasarımı ışığı her yöne yayarak enkandesan lambaya gerçek bir alternatif yaratır. MASTER LEDbulb A55 6W LED lamba; dim edilebilen, yumuşak ve sıcak bir ışık verir. MASTERLEDbulb ürün ailesi konaklama sektöründeki genel aydınlatma uygulamaları için idealdir. Bu LED lambalar, özellikle ışığın her zaman açık kaldığı lobiler, koridorlar, merdivenler gibi ortak alanlar için çok uygundur. E27 duya sahip mevcut armatürlerle uyumlu olan ve 25W ile 40W enkandesan lambaların dönüşümü için tasarlanan MASTER LEDbulb LED lambalar, aydınlatma kalitesinden ödün vermeden yüksek enerji tasarrufu sağlar ve bakım giderlerini en düşük düzeye indirir. En son teknoloji dimmer anahtarlar ile birlikte kullanılabilirdiği için konaklama tesisi sahiplerine yatırımlarını bir sene içinde amorti etme olanağı sunan ek verimlilik sağlar.

Faydaları

- Pınlı efekti – MASTER LEDbulb 7W ile her köşede sıcak ışık
- MASTER LEDbulb 6W ile yumuşak sarı ışık ve şık görünüm
- %80 enerji tasarrufu

Özellikler

- 40W enkandesan lamba yerine geçen 7W'lık LED lamba
- 25W enkandesan lamba yerine geçen 6W'lık LED lamba
- Daha düşük bakım gideri
- 6 W tipi için 45 kat daha uzun ömür
- 7 W tipi için 25 kat daha uzun ömür
- %10'a kadar dim edilme özelliği
- Kolay kurulum açısından E27 duya sahip mevcut armatürlerle uyumluluk ve kolay dönüşüm
- Cıva ve tehlikeli maddeler içermez

Uygulama

- Oteller, lokantalar, bar ve kafeler
- Lobiler, koridorlar, merdivenler

MASTER LEDbulb

Güvenlik ve uyarılar


- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights

Versions



LEDbulb MAS SLR1 A60 E27 CL 1

Boyutlu çizim



Product	D	C
MAS LEDbulb DT 8-60W E27 A60 CL UK	60,5 mm	110 mm



MASTER LEDbulb

