



Panel SmartBright Plus: Kinerja terpercaya. Setiap hari.

SmartBright Plus Panel

Rangkaian panel Philips SmartBright Plus (RC048B+) memiliki pilihan lumener LED siap pakai yang populer dengan tingkat kualitas tinggi Philips serta harga kompetitif. Andal, sangat hemat energi, dan terjangkau, lampu panel LED SmartBright Plus generasi terbaru ini didesain untuk pencahayaan yang menyebar dan nyaman dalam berbagai aplikasi pencahayaan umum. Ragam lampu panel SmartBright Plus kami juga dilengkapi aksesoris untuk kemudahan pemasangan pada berbagai jenis plafon - sesuai kebutuhan Anda.

Benefits

- Kualitas dan keandalan Philips
- Penghematan energi tinggi
- Cahaya nyaman dan menyebar
- Cocok untuk tempat kerja kantor
- Berbagai macam pemasangan plafon dimungkinkan

Features

- Desain modern dan tidak mencolok
- Dua pilihan lumen 3500 lumen & 4100 lumen untuk W60L60 & W30L120
- Penawaran 6000lm untuk W60L120
- Masa pakai 50.000 jam @L60
- Hemat energi hingga 130 lm/W
- Bebas kedip, RG0, R9
- Tersedia aksesoris untuk plafon plester, dipasang di permukaan, dan suspensi

SmartBright Plus Panel

Application

- Kantor
- Rumah Sakit dan Pusat Perawatan
- Retail

Versions







SmartBright Plus Panel



SmartBright Plus Panel

Dimensional drawing



Product details



SmartBright Plus Panel



SmartBright Plus Panel



SmartBright Plus Panel

SmartBright Plus Panel

Product details



SmartBright Plus Panel

Teknis Lampu	
Indeks renderasi warna (CRI)	>80
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	130 lm/W
Flux Cahaya	4.100 lm
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas II
Tegangan Masuk	220-240 V
Frekuensi Garis	50 or 60 Hz
Konsumsi Daya	31,5 W
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Tidak
Mekanis dan Housing	
Tipe penutup optik	PS
Warna Housing	RAL 9003 Putih
Kode pelindung dampak mekanis	IK02
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP20/40
Penyetujuan dan Aplikasi	
Kisaran suhu ambien	-10 hingga +40 °C
Tanda CE	Ya
Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)	
Toleransi fluks cahaya	-10% / +10%

Teknis Lampu

Order Code	Full Product Name	Suhu Warna Terkorelasi (Nom)
911401881387	RC048B+ LED41S/840 PSU W30L120 2IN1W PCV	4000 K
911401888187	RC048B+ LED41S/865 PSU W30L120 2IN1W PCV	6500 K
911401881187	RC048B+ LED41S/840 PSU W60L60 2IN1W PCV	4000 K
911401888087	RC048B+ LED41S/865 PSU W60L60 2IN1W PCV	6500 K

