

DALI Square Track

RCS750-D



DALI Square Track – flexibilita umožňující úsporu energie

Systém DALI Square Track, navržený pro použití s DALI projektory s vyhrazeným adaptérem, je ideální pro uživatele, kteří chtějí flexibilní osvětlení, aby mohli ve svém obchodě navodit specifickou atmosféru a zároveň snížit spotřebu energie. Systém sestává z pevné hliníkové dráhy, která je k dispozici v různých délkách a s možností výběru z několika elektrických vodičů. Lze jednoduše vytvořit jakoukoli konfiguraci – horizontální nebo vertikální, namontovanou na strop nebo do něj, na zeď nebo na samostatně stojící panely. Systém lze také použít jako plovoucí strukturu. Všechna svítidla mají vlastní zdroj napájení a lze je zapínat jednotlivě. Také se s nimi dá pohybovat za účelem změny osvětlení a prezentace. Tímto způsobem lze vytvořit multifunkční dráhový systém pro zvýrazňující osvětlení i pro zavěšení reklamních a dekorativních materiálů.

Výhody

- Umožňuje flexibilní řízení světla
- Napomáhá úsporám energie
- Nerušivá chytrá přípojnice

Applications

- Zvýrazňující osvětlení v obchodech, obchodních centrech a muzeích
- Všechna interiérová architektonická použití osvětlení

Vlastnosti

- Nenápadná integrace protokolu DALI používaného pro regulaci a ovládání do dráhy pro bodová svítidla
- Lze použít se všemi bodovými LED 3C svítidly Philips

- K dispozici v délkách 1, 2, 3 a 4 m
- Sedm elektrických vodičů: L1/L2/L3/neutrální/uzemněný 16 A/400 V, IP20 + DA/DA 2×1 A/50 V FELV AC (DALI)
- K dispozici ve třech barevných provedeních – bílá, černá, hliník
- K dispozici řada adaptérů, připojení pro napájecí zdroj a montážního příslušenství

Versions

RBS750 recessed track, white



RCS750 track, white



RCS750 track, alu



IPAC RCS750i 0009-Accessory




RBS750 recessed track, alu




RCS750 track, black




Rozměrové výkresy




RCS750 5C6 L1000 BK (XTSC6100-2)




RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)




RCS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)




RCS750 5C6 L4000 BK (XTSC6400-2)



RBS750 5C6 L1000 ALU (XTSCF6100-1)




RBS750 5C6 L2000 WH (XTSCF6200-3)




RBS750 5C6 L3000 WH (XTSCF6300-3)

Detaily o výrobku

IPDP_RCS750i_0001-Detail
photo



IPDP_RCS750i_0003-Detail
photo



Provozní a elektrické

Třída ochrany IEC

Bezpečnostní třída I

Mechanické a materiály

Kód ochrany proti vniknutí IP20 [Ochrana proti vniknutí prstů]

Certifikace a použití

Test žhavým drátem Teplota 850 °C, doba 5 s

Značka CE Ano

Mechanické a materiály

Order Code	Full Product Name	Barva příslušenství
06546400	RBS750 5C6 L3000 WH (XTSCF6300-3)	Bílá
06549500	RBS750 5C6 L2000 WH (XTSCF6200-3)	Bílá
06531000	RCS750 5C6 L4000 WH (XTSC6400-3)	Bílá
06534100	RCS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)	Bílá
06537200	RCS750 5C6 L2000 WH (XTSC6200-3)	Bílá
06540200	RCS750 5C6 L1000 WH (XTSC6100-3)	Bílá
06529700	RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)	Hliník
06532700	RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)	Hliník
06535800	RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)	Hliník
06538900	RCS750 5C6 L1000 ALU (XTSC6100-1)	Hliník
06545700	RBS750 5C6 L3000 BK (XTSCF6300-2)	Černá
06548800	RBS750 5C6 L2000 BK (XTSCF6200-2)	Černá
06551800	RBS750 5C6 L1000 BK (XTSCF6100-2)	Černá
06544000	RBS750 5C6 L3000 ALU (XTSCF6300-1)	Hliník
06547100	RBS750 5C6 L2000 ALU (XTSCF6200-1)	Hliník
06550100	RBS750 5C6 L1000 ALU (XTSCF6100-1)	Hliník
06530300	RCS750 5C6 L4000 BK (XTSC6400-2)	Černá
06533400	RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)	Černá
06536500	RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)	Černá
06539600	RCS750 5C6 L1000 BK (XTSC6100-2)	Černá