



RCS750 3-faset skinnesystem – fleksibelt og multifunktionelt

3-fasede kvadratisk skinne

RCS750 3-faset skinnesystem er fremstillet af en solid aluminiumsskinne, der fås i længder på 1, 2, 3 og 4 m med fire elektriske stik. Enhver konfiguration kan realiseres relativt let: Vandret eller lodret, monteret på eller i loftet, på væggen eller på fritstående paneler. Systemet kan også bruges som en flydestruktur. Alle armaturer har en separat strømforsyning og kan tændes og slukkes selektivt. De kan let flyttes for at ændre belysningen og udseendet. På denne måde kan det multifunktionelle skinnesystem skabes til fremhævelsesbelysning og til ophængt reklame- og dekorationsmateriale. En serie adaptere, strømforsyningsstik og monteringsstilbehør er ligeledes tilgængelige.

Fordele

- Fleksibelt 3-faset skinnesystem til professionelle brugere, som giver mulighed for relativt let oprettelse af påkrævet konfiguration.
- Alle armaturer har separat strømafbrudelse, så de let kan flyttes, f.eks. til at skabe forskellige stemninger i butiksvinduer eller interiør
- Kan anvendes som flydende konstruktion ved at anvende de medfølgende ophængsrør og klemmer

Funktioner

- Kan bruges med alle Philips LED 3C-skinnespot
- Fås i længder på 1, 2, 3 og 4 m
- Fås i tre designs – hvid, sort, aluminium
- Mulighed for køb af en række adaptere og strømforsyningstilslutninger samt monteringsstilbehør

3-fasede kvadratisk skinne

Anvendelsesområder





- Detailhandel
- Indendørs arkitektonisk belysning

Versions




RBS750 recessed track, white

Målskitse



3-fasede kvadratisk skinne

Målskitse



Drift og el	
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I
Mekanik og armaturhus	
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP30
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP30
Godkendelse og anvendelsesområde	
CE-mærke	Ja
CE-mærke	Ja
Glødetrådtest	Temperatur 850 °C, varighed 5 s
Glødetrådtest	Temperatur 850 °C, varighed 5 s

Mekanik og armaturhus

Order Code	Full Product Name	Farve på tilbehør
910930009118	RBS750 3C L2000 WH (XTSF4200-3)	Hvid
910930009318	RBS750 3C L3000 WH (XTSF4300-3)	Hvid
910500188815	RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)	Hvid
910500188915	RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)	Hvid
910500189015	RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)	Hvid
910500189115	RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)	Hvid
910500188415	RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)	Aluminium
910500188515	RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)	Aluminium
910500188615	RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)	Aluminium
910500188715	RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)	Aluminium
910930009018	RBS750 3C L2000 ALU (XTSF4200-1)	Aluminium
910930009218	RBS750 3C L3000 ALU (XTSF4300-1)	Aluminium
910930013218	RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)	Sort
910930013318	RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)	Sort
910930013418	RCS750 3C L3000 BK (XTS4300-2)	Sort
910930013518	RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)	Sort

