



Τετράγωνο σύστημα ράγας 3 κυκλωμάτων **RCS750** – ευέλικτο και πολυλειτουργικό

3-circuit Square RCS750

Το σύστημα ράγας τετραγωνικής διατομής 3 κυκλωμάτων RCS750 αποτελείται από μια συμπαγή ράγα αλουμινίου διαθέσιμη σε μήκη του 1, 2, 3 και 4 m με τέσσερις ηλεκτρικούς αγωγούς. Δυνατότητα εύκολης δημιουργίας κάθε δεδομένης διαμόρφωσης: οριζόντια ή κατακόρυφη, τοποθέτηση επάνω ή εντός της οροφής, στον τοίχο ή σε αυτόνομα πάνελ. Το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης ως ελεύθερη κατασκευή. Όλα τα φωτιστικά διαθέτουν ξεχωριστό τροφοδοτικό και μπορούν να ενεργοποιηθούν/απενεργοποιηθούν επιλεκτικά. Μπορούν να μετακινηθούν εύκολα για αλλαγή του φωτισμού και του στυλ παρουσίασης. Με αυτόν τον τρόπο, είναι δυνατή η δημιουργία ενός πολυλειτουργικού συστήματος ράγας για φωτισμό ανάδειξης, όπως και για την ανάρτηση διαφημιστικού και διακοσμητικού υλικού. Διατίθεται επίσης γκάμα προσαρμογών, συνδέσεων τροφοδοσίας και εξαρτημάτων τοποθέτησης

Οφέλη

- Εύκαμπτο σύστημα καναλιού 3 κυκλωμάτων για τον επαγγελματία χρήστη, που επιτρέπει τη δημιουργία οποιασδήποτε απαιτούμενης διαμόρφωσης σχετικά εύκολα.
- Όλα τα φωτιστικά διαθέτουν χωριστό διακόπτη λειτουργίας, ώστε να μπορούν να μετακινηθούν εύκολα, π.χ. για τη δημιουργία μεταβαλλόμενης ατμόσφαιρας σε βιτρίνες καταστημάτων ή εσωτερικούς χώρους.
- Μπορεί να εφαρμοστεί ως «ελεύθερη» κατασκευή χρησιμοποιώντας τους παρεχόμενους σωλήνες ανάρτησης και τους σφιγκτήρες.

3-circuit Square RCS750

Χαρακτηριστικά

- Δυνατότητα χρήσης με όλα τα φωτιστικά LED σποτ ράγας 3 κυκλωμάτων της Philips
- Διαθέσιμο σε μήκη 1, 2, 3 και 4 m
- Διαθέσιμο σε τρία φινιρίσματα – λευκό, μαύρο, αλουμίνιο
- Διατίθεται γκάμα προσαρμογέων, συνδέσεων τροφοδοσίας και εξαρτημάτων τοποθέτησης

Εφαρμογή





- Καταστήματα
- Εσωτερικός αρχιτεκτονικός φωτισμός

Versions



RCS750 track, white

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



3-circuit Square RCS750

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Κατηγορία προστασίας IEC	Κατηγορία ασφαλείας I
Κατηγορία προστασίας IEC	Κατηγορία ασφαλείας I

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλημα

Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP30
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP30

Έγκριση και Εφαρμογή

Σήμανση CE	Ναι
Σήμανση CE	Ναι
Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση	Θερμοκρασία 850 °C, διάρκεια 5 s
Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση	Θερμοκρασία 850 °C, διάρκεια 5 s

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλημα

Order Code	Full Product Name	Χρώμα εξαρτήματος
38110700	RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)	Λευκό
38113800	RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)	Λευκό
38107700	RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)	Αλουμίνιο
38108400	RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)	Αλουμίνιο
38109100	RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)	Αλουμίνιο

