



RCS750 3-fasen railsysteem – flexibel en multifunctioneel

3-fasen rail RCS750

Het RCS750 3-fasen railsysteem bestaat uit een massieve aluminiumrail in lengtes van 1, 2, 3 en 4 meter met vier gescheiden koperen geleiders. Je kan moeiteloos elke gewenste configuratie creëren: horizontaal of verticaal, op of in het plafond, op muren of op vrijstaande panelen. Het systeem kan ook gependeld worden gebruikt. Armaturen hebben een eigen voeding en kunnen apart worden in- en uitgeschakeld. Armaturen kunnen eenvoudig verplaatst worden als je verlichting of presentatie wilt wijzigen. Op deze manier kan je een multifunctioneel railsysteem creëren voor accentverlichting en voor hangend reclame- of decoratiemateriaal. Er zijn diverse accessoires en montagematerialen verkrijgbaar.

Voordelen

- Flexibel railsysteem
- Eenvoudig te koppelen en te verlengen
- Duurzame materialen en fraaie afwerking

Kenmerken

- Kan worden gebruikt met alle Philips LED-spots op 3-fasen spanningsrails
- Verkrijgbaar in lengten van 1, 2, 3 en 4 m
- Uitgebreide reeks adapters, voedingsaansluitingen en montageaccessoires verkrijgbaar

Toepassing

- Retail
- Indoor architectural lighting

3-fasen rail RCS750

Versions



RCS750 track, white









RBS750 recessed track, alu



RCS750 track, black

Maatschets



3-fasen rail RCS750

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Beschermingsklasse	IP 30
Beschermingsklasse	IP 30
Keurmerken en classificaties	
CE-markering	Ja
CE-markering	Ja
Gloeidraadtest	Temperatuur 850 °C, duur 5 s
Gloeidraadtest	Temperatuur 850 °C, duur 5 s

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Order Code	Full Product Name	Accessoirekleur
8711559149806	RBS750 3C L2000 WH (XTSF4200-3)	Wit
8711559149820	RBS750 3C L3000 WH (XTSF4300-3)	Wit
8711559381107	RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)	Wit
8711559381114	RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)	Wit
8711559381121	RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)	Wit
8711559381138	RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)	Wit
8711559381060	RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)	Aluminium
8711559381077	RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)	Aluminium
8711559381084	RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)	Aluminium
8711559381091	RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)	Aluminium
8711559149790	RBS750 3C L2000 ALU (XTSF4200-1)	Aluminium
8711559149813	RBS750 3C L3000 ALU (XTSF4300-1)	Aluminium
8711559798516	RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)	Zwart
8711559798523	RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)	Zwart
8711559798530	RCS750 3C L3000 BK (XTS4300-2)	Zwart
8711559798547	RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)	Zwart

