



Szynoprzewód 3-obwodowy o przekroju kwadratowym RCS750 – elastyczny i wielofunkcyjny

Szynoprzewód 3-obwodowy RCS750

Szynoprzewód 3-obwodowy o przekroju kwadratowym RCS750 jest wykonany z aluminiowych profili o długościach 1, 2, 3 i 4 m z czterema przewodami elektrycznymi. Z łatwością można stworzyć dowolną konfigurację: poziomą lub pionową, montowaną na lub w suficie, na ścianie lub na wolnostojących panelach. System ten można również zastosować dla konfiguracji zawieszanej w przestrzeni. Wszystkie oprawy posiadają oddzielne zasilanie i mogą być włączane selektywnie. Można je z łatwością przenosić i dzięki temu zmieniać oświetlenie i prezentację. W ten sposób może zostać stworzony wielofunkcyjny system szynoprzewodów dla oświetlenia akcentującego jak również dla podwieszania materiałów reklamowych i dekoracyjnych. Dostępne są również adaptory, przyłącza zasilania oraz akcesoria montażowe.

Szynoprzewód 3-obwodowy RCS750

Korzyści

- Elastyczny szynoprzewód 3-obwodowy (3C) dla profesjonalnych użytkowników, co pozwala uzyskać dowolną konfigurację oświetlenia w łatwy sposób
- Wszystkie oprawy mają oddzielny włącznik zasilania, co umożliwia ich łatwą relokację, tworząc coraz to inną aranżację świetlną w witrynach sklepowych lub we wnętrzach
- Może być zastosowany w formie "pływającej" przy użyciu akcesoriów do montażu zwieszanego

Cechy

- -

Zastosowanie


- sklepy,
- powierzchnie handlowe,

Wersje




RBS750 recessed track, alu

Rysunki techniczne



Szynoprzewód 3-obwodowy RCS750

Rysunki techniczne



Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Mechanika i korpus	
Kod stopnia ochrony	IP30
Kod stopnia ochrony	IP30
Certyfikaty i zastosowania	
Znak CE	Tak
Znak CE	Tak
Test rozżarzonym drutem	Temperatura 850°C, czas 5 s
Test rozżarzonym drutem	Temperatura 850°C, czas 5 s

Mechanika i korpus

Order Code	Full Product Name	Kolor akcesorium
14980600	RBS750 3C L2000 WH (XTSF4200-3)	Biel
14982000	RBS750 3C L3000 WH (XTSF4300-3)	Biel
38110700	RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)	Biel
38111400	RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)	Biel
38112100	RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)	Biel
38113800	RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)	Biel
38106000	RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)	Aluminium
38107700	RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)	Aluminium
38108400	RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)	Aluminium
38109100	RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)	Aluminium
14979000	RBS750 3C L2000 ALU (XTSF4200-1)	Aluminium
14981300	RBS750 3C L3000 ALU (XTSF4300-1)	Aluminium
79851600	RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)	Czarny
79852300	RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)	Czarny
79853000	RCS750 3C L3000 BK (XTS4300-2)	Czarny
79854700	RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)	Czarny

Szynoprzewód 3-obwodowy RCS750

