



CoreLine overflatemontert – for hvert prosjekt der lys virkelig betyr noe

CoreLine Surface-mounted

Philips overflatemonterte CoreLine-armaturer lever opp til CoreLine-løftet om innovative, brukervennlige og kvalitetssikrede armaturer. Disse førsteklasses LED-lysene er designet for å erstatte eksisterende overflatemonterte lysarmaturer med T8- eller T5-teknologi. Denne serien er utstyrt med et innovativt nytt utvalg av flere lumeneffekter i én enkelt armatur, kalt MultiLumen. Øyeblikkelig energisparing og lengre levetid gjør dette til en miljøvennlig og kostnadsbesparende løsning. Våre overflatemonterte SM136V-armaturer har en hurtigkoblingsfunksjon som sikrer enkel montering. I serien finner du også Interact Ready-armaturer med integrert trådløs kommunikasjon, som er helt kompatible med Interact-gateways, -sensorer og -programvare.

Fordeler

- MultiLumen: Velg mellom forskjellige lumen-effekter i én enkelt lysarmatur
- Den nye kontakten gir enkel og rask montering
- Lavere driftskostnader på grunn av energisparing og lengre levetid

CoreLine Surface-mounted

Funksjoner

- MultiLumen: forskjellige lumen-effekter fra 2800 lumen til 4300 lumen i én enkelt lysarmatur
- Enkel kontakt for raskere montering
- Høy energieffektivitet og lang levetid: opptil 140 lm/W og levetid på 50000 timer (L80)
- Mange drivere som ikke gir flimmer er tilgjengelige: På/av (PSU), dimming (Dali) og integrert trådløs kommunikasjon (Interact Ready)
- Versjoner som kan brukes på kontorer (OC) og versjoner som ikke kan brukes på kontorer (NOC). Alternative versjoner er tilgjengelige: nødbelysning (EL) og Wieland/Adels-kontakter (W)

Søknad

- Kontorer
- Butikk
- Utdanning

Warnings and safety


- Produktet har klassifiseringen IPX0 og er således ikke beskyttet mot vanninntrenging. Vi anbefaler derfor på det sterkeste at det foretas en kontroll av miljøet der lysarmaturen skal monteres.
- Hvis ovenstående råd ikke følges og lysarmaturene utsettes for vanninntrenging, kan ikke Philips/Signify garantere trygg drift, og produktgarantien blir ugyldig.

Versions

SM136V 31S_37S_43S_840 PSD
W20L120 NOC_SPP




Målskisse



CoreLine Surface-mounted

Produkt detaljer



CoreLine Recessed connector PSD (dali)



CoreLine Surface-mounted Mounting clip



CoreLine Surface-mounted Mounting clip



CoreLine_Surface-mounted-SM136V_20x120



CoreLine Surface-mounted backside with PSD (Dali) driver and connector



CoreLine Surface-mounted edge




CoreLine Surface-mounted Backside PSD (dali) driver 20x120



CoreLine Surface-mounted Mounting bracket

CoreLine Surface-mounted

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401881981

