



# CoreLine Utanpåliggande - det självklara valet för LED

## CoreLine för utanpåliggande montage

Oavsett om kunderna renoverar eller bygger nytt vill de ha belysning med hög ljus kvalitet och låga energi- och underhållskostnader. CoreLine för utanpåliggande montage är idealisk som ersättning för funktionella armaturer med T8 eller T5-teknik i allmänbelysning - en lättinstallerad och underhållssnål lösning för ett snabbt och smidigt byte. De omedelbara energibesparingarna och den långa livslängden gör armaturen till en miljövänlig och kostnadsbesparande lösning. Interact Ready-armaturer med inbyggd trådlös kommunikation finns i den här serien och kan användas med gateways, sensorer och programvara för Interact.

### Fördelar

- MultiLumen: välj mellan flera olika ljusflöden i en enda armatur
- Ny kontakt för enklare och snabbare installation
- Energibesparingar och längre livslängd för att sänka driftkostnaderna

### Funktioner

- MultiLumen: ljusflöden från 2800 till 4300 lumen i en enda armatur
- Enkel anslutning för snabbare installation
- Energieffektiv och lång livslängd: upp till 140lm/W och 50 000 timmars livslängd vid L80
- Många flimmerfria driftdon tillgängliga: På/av (PSU), dimning (Dali) och integrerad trådlös anslutning (Interact Ready)
- Kontorskompatibla versioner (OC) och icke-kontorskompatibla versioner (NOC).  
Tillval: Emergency Lighting (EL) och Wieland/Adels-kontakter (W)

# CoreLine för utanpåliggande montage

## Användning

- Kontor
- Butiker
- Skolor

## Varning och Säkerhet


- Produkten är IPX0-klassad och inte skyddad mot vattenintrång. Därför rekommenderar vi att du kontrollerar omgivningen som armaturen ska monteras i.
- Om du inte följer anvisningarna och armaturen utsätts för vatten, kan inte Philips/Signify garantera en säker funktion och produktens garanti upphör att gälla.

## Versions

SM136V 31S\_37S\_43S\_840 PSD  
W20L120 NOC\_SPP




## Måttskiss



## Produktinformation

CoreLine Recessed connector PSD  
(dali)



CoreLine Surface-mounted  
Mounting clip



# CoreLine för utanpåliggande montage

## Produktinformation



CoreLine Surface-mounted  
Mounting clip



CoreLine\_Surface-mounted-  
SM136V\_20x120



CoreLine Surface-mounted  
backside with PSD (Dali) driver  
and connector



CoreLine Surface-mounted edge



CoreLine Surface-mounted  
Backside PSD (dali) driver 20x120



CoreLine Surface-mounted  
Mounting bracket

