




Fungsional dan Terjangkau

GreenUp Linear

Dalam dunia Ritel & Horeka, ketersediaan beragam pilihan menjadi unsur penting dan selalu dicari untuk penggunaan khusus ini. GreenUp Linear adalah rangkaian produk linier tingkat awal yang menawarkan kinerja pencahayaan fungsional dasar dengan berbagai pilihan pemasangan, output lumen, dan dimensi produk.

Benefits

- Bodi ramping yang mampu menghasilkan output lumen kuat.
- Rangkaian produk lengkap untuk memenuhi kebutuhan pencahayaan fungsional dasar.
- Efisiensi energi
- Kualitas dan keandalan terjamin.

Features


- Beragam dimensi produk dan pilihan pemasangan.
- Berbagai pilihan output lumen dan optik.
- Daya penerangan sistem hingga 95 lm/W.

Application

- Retail
- Hospitality (hotel, restoran, kafe)
- Fashion




GreenUp Linear

Versions



GreenUp Linear

Dimensional drawing



Teknis Lampu	
Indeks renderasi warna (CRI)	>80
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas II
Tegangan Masuk	220~240 V
Frekuensi Garis	50 or 60 Hz
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Tidak
Mekanis dan Housing	
Tipe penutup optik	Diffuser Polikarbonat
Warna Housing	RAL 9003 Putih
Kode pelindung dampak mekanis	IK03
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP20
Penyetujuan dan Aplikasi	
Kisaran suhu ambien	+20 hingga +40 °C
Tanda CE	Tidak
Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)	
Toleransi fluks cahaya	+/-10%

Teknis Lampu

Order Code	Full Product Name	Suhu Warna	Daya Penerangan	
		Terkorelasi (Nom)	(terukur) (Nom)	Flux Cahaya
911401584222	SM308C P22/840 L75W3 PSU MB WH	4000 K	98 lm/W	2.150 lm
911401585722	SM308C P38/865 L140W3 PSU WB WH	6500 K	98 lm/W	3.750 lm
911401586522	SP308P P22/830 L75W3 PSU WB WH	3000 K	95 lm/W	2.090 lm
911401588422	SP308P P45/840 L170W3 PSU MB WH	4000 K	98 lm/W	4.410 lm

Pengoperasian dan Kelistrikan

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya	Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya
911401584222	SM308C P22/840 L75W3 PSU MB WH	22 W	911401586522	SP308P P22/830 L75W3 PSU WB WH	22 W
911401585722	SM308C P38/865 L140W3 PSU WB WH	38 W	911401588422	SP308P P45/840 L170W3 PSU MB WH	45 W

