



Linh hoạt, toàn diện và đáng tin cậy

GreenUp Linear Flex

Đối với ngành Bán lẻ và Nhà hàng – Khách sạn, có một xu hướng rất rõ rệt rằng họ mong muốn có nhiều lựa chọn dòng sản phẩm trong một ứng dụng cụ thể. Đây dường như là một yêu cầu “bất thành văn”. GreenUp Linear Flex là dòng sản phẩm toàn diện, đem đến nhiều khả năng kết hợp giữa các sản phẩm chiếu sáng chức năng và chiếu sáng trang trí. Dòng đèn thanh ngang linh hoạt này hỗ trợ các phương án lắp treo và lắp âm, có thể đáp ứng mọi mong muốn của khách hàng.

Lợi ích

- Nhiều khả năng đa dạng với vô vàn phương án kết hợp giữa thiết bị chiếu sáng trang trí và chiếu sáng chức năng, cùng nhiều khả năng điều khiển.
- Đảm bảo chất lượng và độ tin cậy.

Tính năng


- Chiếu sáng khuếch tán và chiếu sáng dạng lưới chỉ với một sản phẩm duy nhất.
- Nhiều giải pháp lắp đặt, bao gồm lắp treo và lắp âm.
- Khả năng điều khiển đa dạng, bao gồm bật/tắt và 1-10 v.

Ứng dụng







- Cửa hàng bán lẻ
- Nhà hàng – Khách sạn
- Thời trang

GreenUp Linear Flex

Phiên bản



Bản vẽ kích thước



Thông tin kỹ thuật về đèn	
Chỉ số hoàn màu (CRI)	>80
Vận hành và điện	
Điện áp đầu vào	220~240 V
Tần số dòng	50 or 60 Hz
Cơ khí và vỏ đèn	
Kiểu chụp quang học	Dàn thấu kính dạng thanh hình oval
Màu vỏ đèn	Đen
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK03
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP20
Phê duyệt và ứng dụng	
Nhiệt độ môi trường cho phép	-20 đến +40°C
Dấu CE	Không
Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)	
Dung sai quang thông	+/-10%

Thông tin kỹ thuật về đèn

Order Code	Full Product Name	Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	Quang hiệu (định mức) (Danh định)	Quang thông
911401500732	SP309P P48UD/830 L120W5 PSR 1-10V HD 2	3000 K	85 lm/W	4.100 lm
911401500932	SP309P P48UD/857 L120W5 PSR 1-10V HD 2	5700 K	93 lm/W	4.500 lm
911401590322	SP309P P55UD/830 L120W5 PSU HD 2 BK	3000 K	80 lm/W	4.400 lm
911401590422	SP309P P55UD/840 L120W5 PSU HD 2 BK	4000 K	90 lm/W	4.950 lm
911401599422	SP309P P30/857 L120W4 PSR 1-10V HD 2	5700 K	70 lm/W	2.100 lm
911401500032	SP309P P30/857 L120W4 PSR 1-10V HD 4	5700 K	70 lm/W	2.100 lm
911401589522	SP309P P30/840 L120W4 PSU HD 4 BK	4000 K	70 lm/W	2.100 lm
911401590122	RS309B P30/840 L120W5 PSU-E HD 1 BK	4000 K	70 lm/W	2.100 lm
911401589722	RS309B P30/830 L120W5 PSU-E HD 2 BK	3000 K	65 lm/W	1.950 lm
911401589822	RS309B P30/840 L120W5 PSU-E HD 2 BK	4000 K	70 lm/W	2.100 lm
911401589122	SP309P P30/830 L120W4 PSU HD 1 BK	3000 K	65 lm/W	1.950 lm
911401599722	SP309P P30/857 L120W4 PSR 1-10V HD 1	5700 K	70 lm/W	2.100 lm

Vận hành và điện

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ	
		Cấp bảo vệ IEC	điện
911401500732	SP309P P48UD/830 L120W5 PSR 1-10V HD 2	Cấp an toàn I	48 W
911401500932	SP309P P48UD/857 L120W5 PSR 1-10V HD 2	Cấp an toàn I	48 W
911401590322	SP309P P55UD/830 L120W5 PSU HD 2 BK	Cấp an toàn II	55 W
911401590422	SP309P P55UD/840 L120W5 PSU HD 2 BK	Cấp an toàn II	55 W
911401599422	SP309P P30/857 L120W4 PSR 1-10V HD 2	Cấp an toàn I	30 W
911401500032	SP309P P30/857 L120W4 PSR 1-10V HD 4	Cấp an toàn I	30 W

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ	
		Cấp bảo vệ IEC	điện
911401589522	SP309P P30/840 L120W4 PSU HD 4 BK	Cấp an toàn II	30 W
911401590122	RS309B P30/840 L120W5 PSU-E HD 1 BK	Cấp an toàn II	30 W
911401589722	RS309B P30/830 L120W5 PSU-E HD 2 BK	Cấp an toàn II	30 W
911401589822	RS309B P30/840 L120W5 PSU-E HD 2 BK	Cấp an toàn II	30 W
911401589122	SP309P P30/830 L120W4 PSU HD 1 BK	Cấp an toàn II	30 W
911401599722	SP309P P30/857 L120W4 PSR 1-10V HD 1	Cấp an toàn I	30 W

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Order Code	Full Product Name	Có thể điều chỉnh độ sáng
911401500732	SP309P P48UD/830 L120W5 PSR 1-10V HD 2	Có
911401500932	SP309P P48UD/857 L120W5 PSR 1-10V HD 2	Có
911401590322	SP309P P55UD/830 L120W5 PSU HD 2 BK	Không
911401590422	SP309P P55UD/840 L120W5 PSU HD 2 BK	Không

Order Code	Full Product Name	Có thể điều chỉnh độ sáng
911401599422	SP309P P30/857 L120W4 PSR 1-10V HD 2	Có
911401500032	SP309P P30/857 L120W4 PSR 1-10V HD 4	Có
911401589522	SP309P P30/840 L120W4 PSU HD 4 BK	Không
911401590122	RS309B P30/840 L120W5 PSU-E HD 1 BK	Không

GreenUp Linear Flex

Order Code	Full Product Name	Có thể điều chỉnh độ sáng
911401589722	RS309B P30/830 L120W5 PSU-E HD 2 BK	Không
911401589822	RS309B P30/840 L120W5 PSU-E HD 2 BK	Không

Order Code	Full Product Name	Có thể điều chỉnh độ sáng
911401589122	SP309P P30/830 L120W4 PSU HD 1 BK	Không
911401599722	SP309P P30/857 L120W4 PSR 1-10V HD 1	Có

