



Philips TrueLine suspendido: verdadera línea de luz

TrueLine, suspendido

Los arquitectos necesitan una solución de iluminación que coincida con la arquitectura interior del espacio que están potenciando. Quieren una línea de luz con proporciones elegantes y altos niveles de luz que ofrezca la máxima libertad de diseño. Philips TrueLine es una luminaria lineal flexible para aplicaciones de oficina en interiores que ofrece una excelente calidad con la promesa de actualizaciones a prueba de futuro. Los especificadores necesitan luminarias que ahorren energía, al mismo tiempo que proporcionan el nivel de luz adecuado. TrueLine empotrado cumple ambos conjuntos de requerimientos. No solo cumple con el Estándar de Construcción WELL para la Luz, la superficie TrueLine está clasificada UGR<19, que cumple con todas las normas de oficina (OC). TrueLine también viene en versiones de superficie y empotrado. Todas las luminarias de la familia están disponibles en diferentes longitudes, formas, colores y salidas de luz. Esto ofrece la máxima flexibilidad de diseño y posibilidades ilimitadas. Las luminarias TrueLine también son una opción sostenible y preparada para el futuro con una alta eficiencia de hasta 174 lm/W y la opción de actualizar a conectividad y control inalámbricos.

Beneficios

- Eficacia sumamente alta para un luminario en línea
- Iluminación compatible con oficinas
- Capacidades de oficina inteligente escalables y preparadas para el futuro
- Compatible con el sistema de iluminación conectado de Interact
- Apoya el diseño de edificios sostenibles y los criterios de subsidio en el ahorro de energía.

TrueLine, suspendido

Características

- Iluminación muy uniforme con excelente control del deslumbramiento ($UGR < 19$, $L65 < 3000 \text{ cd/m}^2$)
- La mejor eficacia de su clase hasta 174 lm/W con nuestra oferta ultraeficiente
- Versiones 3000 K, 4000 K y blanco personalizable, todas $CRI > 90$; Bio-up y ultraeficiente con $CRI > 80$
- Larga duración de 50.000 horas a L90
- Sensores/controladores inalámbricos integrados para la recopilación de datos, ocupación, regulación de luz diurna y orientación
- Declaración Ambiental de Producto (EPD)
- Opciones empotradas, suspendidas y montadas en superficie, incluidos todos los accesorios

Aplicaciones

- Oficinas
- Educación
- Tiendas minoristas

Advertencias y seguridad


- El producto es IPX0 y, como tal, no está protegido contra la entrada de agua. Por lo tanto, recomendamos encarecidamente que se revise adecuadamente el entorno en el que se va a instalar la luminaria.
- Si no se toma en cuenta esta recomendación y las luminarias quedan expuestas al ingreso de agua, Philips/Signify no pueden garantizar la seguridad ante fallas, y la garantía del producto se anulará.

Versions



TrueLine suspended-SP530P
SP532P L1130 ALU

Plano de dimensiones



TrueLine, suspendido

Detalles del producto



TrueLine_Suspended-line-side-view



TrueLine_Suspended-line-top-view



TrueLine_Suspended-top-view



TrueLine_Suspended-U0




TrueLine Suspended-SP530P-LF-power-cable-03



TrueLine_SM_SP-line-connection-side-view-2

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103164

TrueLine, suspendido

