



# Philips TrueLine suspendat: Adevărata linie de lumină

## TrueLine, suspendat

Arhitecții au nevoie de o soluție de iluminat care să se potrivească cu arhitectura interioară a spațiului pe care îl îmbunătățește. Își doresc o linie de aparate de iluminat cu proporții elegante și niveluri ridicate de iluminare, care să ofere libertate maximă de design. Philips TrueLine este un aparat de iluminat liniar flexibil pentru aplicații de birouri în interior, care oferă o calitate excelentă cu promisiunea unor upgrade-uri pregătite pentru viitor. Specificatorii au nevoie de aparate de iluminat care economisesc energie, oferind în același timp nivelul potrivit de lumină. TrueLine încadrat îndeplinește ambele seturi de cerințe. Nu numai că respectă standardul WELL Building pentru lumină, dar suprafața TrueLine are și un rating UGR<19, ceea ce asigură conformitatea cu toate normele pentru birouri (OC). TrueLine este disponibil și în versiuni cu montare aparentă și încadrat. Toate aparatele de iluminat din familie sunt disponibile în diferite lungimi, forme, culori și puteri luminoase. Oferă flexibilitate supremă de proiectare și posibilități nelimitate. Aparatele de iluminat TrueLine sunt, de asemenea, o alegere sustenabilă și pregătită pentru viitor, cu eficiență ridicată de până la 174 lm/W și opțiunea de upgrade la conectivitate și control wireless.

### Beneficii

- Randament extrem de ridicat pentru un aparat de iluminat liniar
- Iluminat compatibil cu iluminatul pentru birouri
- Capacități de birou inteligent, scalabile și pregătite pentru viitor
- Compatibil cu sistemul de iluminat conectat Interact
- Acceptă proiectarea durabilă a clădirilor și criteriile de subvenționare a economiilor de energie

## TrueLine, suspendat

### Caracteristici

- Iluminat cu uniformitate înaltă cu control excelent al strălucirii (UGR<19, L65<3000 cd/m<sup>2</sup>)
- Eficacitate de top din clasa sa, de până la 174 lm/W, cu oferta noastră Ultra eficientă
- Versiuni 3000K, 4000K și Tunable White, toate cu CRI>90; Bio-up și ultra eficient cu CRI>80
- Durată de viață lungă L90 la 50.000 de ore
- Senzori integrați/balasturi wireless pentru colectarea de date, prezență, reglarea luminii naturale și orientare
- Declarație de mediu privind produsele (EPD)
- Opțiuni încastrate, suspendate și cu montaj pe suprafețe, inclusiv toate accesoriile

### Cerere

- Birouri
- Educație
- Retail

### Warnings and safety

- Produsul este IPX0 și, prin urmare, nu este protejat împotriva infiltrării cu apă. Astfel, se recomandă insistent ca mediul în care se va instala aparatul de iluminat să fie verificat corespunzător.
- În cazul în care nu se respectă recomandarea de mai sus și aparatele de iluminat sunt expuse la infiltrarea cu apă, Philips/Signify nu poate garanta siguranța, iar garanția în caz de defecțiune a produsului va deveni nulă.

