



Die beste Lichtqualität bei kleinstmöglichen Strahlern für internationale Modefachgeschäfte

TrueFashion

TrueFashion ist eine Familie von LED-Strahlern speziell für die besonderen Bedürfnisse von Modefachgeschäften. Diese kompakten Strahler mit klarer und feiner Detaillierung bieten ein modernes Design und fügen sich nahtlos in Ihr Ladeninterieur ein, um einen maßgeschneiderten Look zu erzeugen. Diese Strahlerfamilie bietet beste Lichtqualität dank innovativer FashionProof Optics Linsen, um die Kontraste in den Verkaufsräumen zu optimieren. Dank der Lichtrezepte von Philips für Modefachgeschäfte, die speziell entwickelt wurden, um Farben und visuelle Eigenschaften hervorzuheben, gewährleistet TrueFashion ein hervorragendes Lichterlebnis. Außerdem unterstützt TrueFashion Ihre globalen Expansionspläne, da die Leuchte für internationale Zertifizierungen vorbereitet ist. Darüber hinaus bieten wir weltweite Logistik und lokale Präsenz. Im Modebereich entwickelt sich ein neues Verhältnis zwischen Online- und Offline-Shopping. TrueFashion erzeugt eine optimale Kundenerfahrung, um Käufer anzuziehen, und bringt gleichzeitig die vernetzte Zukunft der Beleuchtung in das Ladengeschäft, indem es geeignet ist für die Verbindung mit Philips Systemen wie dynamische Schaufenster und EasyAim.

TrueFashion

Vorteile

- Beste Lichtqualität dank FashionProof Optics Linsen. Diese beseitigen Streulicht und Blendeffekte, um einen optimalen Lichtstrahl mit gut definierten Kontrasten zu erzeugen, der das Ladendesign hervorhebt und die bestmögliche Präsentation der Kollektion erreicht
- TrueFashion ist eine kompakte Strahlerfamilie, die konzipiert ist, um sich nahtlos in das Ladendesign einzufügen. Die geschlossenen Oberflächen und die feinen Details erzeugen einen modernen Look und reduzieren Staubansammlung. Die eingebaute Optik minimiert Blendeffekte, um den vollen Fokus auf die Ware zu lenken
- Vollständig für eine internationale Zertifizierung vorbereitet, um globale Expansionspläne zu unterstützen. Signify kann Sie weltweit mit Logistik und lokaler Präsenz unterstützen
- Geeignet für die vernetzten Systeme – EasyAim und dynamisches Display

Merkmale

- Kleinstmögliches Design mit 66 mm Durchmesser für die Mini- und 80 mm Durchmesser für die Kompaktgröße
- Lichtrezepte von Philips für Modegeschäfte: Premium White CRI 90, 3.000 K / 3.500 K / 4.000 K, sowie PremiumColor und Denim.
- Reflektoren und spezielle Fresnel-Mikrolinsen zur exakten Bündelung des Lichtstrahls
- Besonders engstrahlend, 6° mit 62 Kcd Strahlungsintensität für hohe Schaufenster
- TrueFashion EasyAim für exaktes Anstrahlen in hohen Schaufenstern per App und dynamisches Licht, um Laufkundschaft anzulocken

Anwendung

- Modegeschäfte
- Einzelhandel
- Hotel- und Gastgewerbe
- Lebensmittel- und große Einzelhändler

Hinweise


- Die Leuchte sollte außerhalb der Armreichweite montiert werden
- Die Leuchte sollte von einem qualifizierten Elektriker installiert und demontiert sowie gemäß den neuesten IEE-Elektrovorschriften oder den nationalen Anforderungen verdrahtet werden

Versions




ST715T WH TrueFashion2 compact

Abmessungsskizzen



Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST715TI -

910505102238

