



PHILIPS

Lighting



Pequeña en tamaño, grande en calidad

TrueFashion

TrueFashion es la familia de proyectores LED que cumple con las necesidades de miniaturización y presentación especializadas del sector del comercio directo. En primer lugar, estos focos miniaturizados con detalles limpios y finos ofrecen un diseño contemporáneo y se integran perfectamente en el interior de tu tienda para lograr una apariencia personalizada. En segundo lugar, genera un efecto de acentuación de excelente calidad, gracias a la innovadora tecnología OptiAccent (FPO) para los lentes, que produce un haz de luz de mayor intensidad en el centro, sin dispersión de luz. Esto maximiza la relación de contraste y, por lo tanto, el efecto de acentuación. Sobre todo en las aplicaciones difíciles de foco estrecho (12D) o foco (18D), la diferencia entre OptiAccent y las ópticas Chip on Board o de reflector es como del día a la noche. OptiAccent también reduce los reflejos directos en un factor de 5, lo que mejora significativamente la comodidad visual. Por último, TrueFashion también se luce con el espectro de luz: las variantes de LED especialmente diseñados por Philips mejoran los colores (saturación) y los blancos, con un alto grado de fidelidad (>CRI90). Así es como TrueFashion garantiza una experiencia de iluminación superior en tus aplicaciones en el comercio directo.

Beneficios

- Efecto de acentuación de gran impacto y dramatismo
- Instalación de iluminación discreta y flexible
- Blancos brillantes, negros nítidos y colores vivos
- Mayor comodidad visual

Características

- Cabezal de reflector miniaturizado con un diámetro de 66 mm para el tamaño mini y 80 mm para el tamaño compacto
- Tecnología de lente OptiAccent (FPO) para maximizar la intensidad central (hasta un 40 %), lo que elimina la luz dispersa y los halos en comparación con un sistema óptico tradicional de LED y reflectores Chip on Board. De esta manera, se logra una acentuación de alto contraste en contraposición a un efecto de luz plana y vaga (solo en tamaño compacto)
- Estilos de LED tipo Philips: PremiumWhite y PremiumColor, CRI>90 y 3000 K (pregunta a tu contacto de ventas por otras opciones)
- Acabado de pintura blanca o negra con recubrimiento de pintura en polvo liso (pregunta a tu contacto de ventas por otras opciones)
- Foco con un haz superestrecho de 6° con un haz central de 64 kcd
- Gama completa de distribución del haz de luz: 6° / 12° /18° /24° /30° /36° (6° en TrueFashion Highlight, y 12°, 24°, 36° solo en tamaño compacto)

Aplicaciones

- Moda
- Tiendas minoristas
- Hotelería
- Venta de alimentos y grandes tiendas

Advertencias y seguridad


- La luminaria debe montarse fuera del alcance del brazo
- Un electricista calificado debe instalar y desarmar la luminaria, la cual se debe cablear de acuerdo con las últimas regulaciones eléctricas de la IEE o los requisitos nacionales

Versión


ST714T BK 12S TrueFashion2
compact-driver-in-track



Plano de dimensiones



Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST715TI -
910505102246

