



Truefashion gir overlegen belysning til motebutikker

TrueFashion

TrueFashion er en egen serie med LED-spotlights som oppfyller kravene til motebutikker. De små spotlightene i moderne design med stilrene og delikate detaljer, passer perfekt inn i butikkinnredningen, og gir et skreddersydd uttrykk. Serien med spotlights gir optimal lyskvalitet ved å bruke nyskapende linser for å optimalisere kontrastene i butikken. Takket være Philips Fashion-lysvariantene som er spesielt utviklet for å fremheve farger og visuelle kvaliteter sikrer TrueFashion gir en fantastisk lysopplevelse. TrueFashion er også med hvis du har planlagt å utvide til resten av verden siden den er klargjort for internasjonale sertifiseringer. I tillegg tilbyr vi tilpasset logistikk og lokal tilstedeværelse verden over. Motebransjen utvikler seg raskt mot en ny balanse mellom handel på nettet og i butikk. TrueFashion skaper en optimal handleopplevelse for å tiltrekke seg og skape interesser hos kunder, samtidig som fremtidens tilkoblede belysning når butikken og er klar til å kobles sammen med Philips Fashion-konsepter som dynamiske vinduer og EasyAim.

Fordeler

- Optimal lyskvalitet ved bruk av Fresnel mikrolinser. Disse eliminerer lyslekkasje og blinding, og skaper en optimal stråle med godt definert kontrast for å fremheve butikkdesignen og sette scenen for den beste mulige presentasjonen av kolleksjonen
- TrueFashion er en spotlightfamilie i miniatyrversjon, utformet for å gli ubemerket inn i butikkdesignen. De lukkede overflatene og detaljene skaper et moderne uttrykk og reduserer oppsamlingen av støy. Med innfelt optikk blir blindingen så liten som mulig, slik at all oppmerksomheten vies kolleksjonen
- Philips Lighting er fullt forberedt på internasjonal sertifisering for å hjelpe deg i dine globale utvidelsesplaner, og kan støtte deg med tilpasset logistikk og lokal tilstedeværelse verden over
- Kar for tilkoblede løsninger; EasyAim og dynamisk vindu

Funksjoner

- Miniaturdesign med diameter på 66 mm for Mini og 80 mm for Kompakt
- Lysvarianter for Philips Fashion: Premium hvit CRI 90, 3000 K / 3500 K / 4000 K, CrispWhite, og også nye varianter som PremiumColor og Denim, som blir tilgjengelige fra 2018
- Reflektorer og egen mikrolinseoptikk av Fresnel-typen for nøyaktig kontroll over utformingen av lyskjeglen
- Ekstra smalstrålet 6° med 62 Kcd stråleintensitet i midten for bruk i høye butikkvinduer
- TrueFashion EasyAim for fjerninnstilling av spotlights i høye vinduer og dynamisk vindu for å tiltrekke seg kunder fra gaten

Søknad

- Mote
- Butikk

spesifikasjoner

Tilbehør	låvedør ST710Z
Spredningsvinkel for lyskilde	120 °
Armaturets spredningsvinkel	18°
Armaturets hovedfarge	hvit
Dimming	No
Driver	Power supply unit (PSU)
Andel driversvikt ved 5000 timer i %	0.1 %
Opprinnelig korrelert fargetemperatur	3000 K

Opprinnelig inngangseffekt	24.5 W
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	79 lm/W
Opprinnelig lysytelse	2000 lm
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Inngangsspenning	220 to 240 V
Startstrøm (A)	18 A
Materialer	Armaturhus: aluminium
Optikk	18 Beam angle 18°
Produktnavn	ST705T
Garantiperiode	5 år

Versions



TrueFashion2 Mini - 3000 K

Produkt detaljer



ST705T WH TrueFashion2 mini
central hinge tilt



ST705T WH TrueFashion2 mini
Lens detail



ST705T WH TrueFashion2 mini
back detail



ST705T WH TrueFashion2 mini
front view

