



Produkt:

Green Starters

Řada startérů pro provoz zářivkových zdrojů na elektromagnetickém příslušenství. 2-pinový startér v nehořlavém plastu a bez použití radioaktivity

Výhody

- Špičková kvalita zajišťuje bezproblémový provoz a extrémně dlouhá životnost zajišťuje minimální provozní náklady
- Jediné startéry na světě, které jsou naprosto bez radioaktivity a olova. Během výroby nejsou používány žádné nebezpečné látky. Byly vybrány mezi výrobky Green Flagship.
- Na konci života dochází k jejich odpojení pro zajištění maximální bezpečnosti
- Nově upravený tvar vnějšího obalu v horní části zajišťuje jednoduchou a rychlou výměnu pomocí obyčejného šroubováku, což má za následek zkrácení potřebného času a snížení nákladů na údržbu
- Použití nehořlavého plastu zvyšuje bezpečnost použití
- Speciální tvar obalu a patice umožňuje jednoznačné odlišení od napodobenin
- Použitý plast je odolný vůči UV záření

Vlastnosti

- Špičková kvalita a spolehlivost s méně než 100 předčasnými selháními z milionu produktů
- Garantovaná spolehlivost na minimálně 10 000 spínacích cyklů
- Bez použití radioaktivních izotopů
- Bezolovnatá technologie a splnění evropské legislativy RoHS (o omezení škodlivých látek)
- Bezpečný a rychlý start v indukčních i kapacitních osvětlovacích systémech (dle IEC 60155)
- Bezpečné přehřátí elektrod a dostatečný startovací proud pro delší životnost zdroje (o více než 25% v porovnání s obyčejným startérem)
- Vnější obal navržen pro snadnější držení při výměně startéru
- Zelená plocha patice pro identifikaci bezolovnatých a bezradioaktivních startérů
- Použití různé zelené barvy pro jednoduché rozlišení typu S2 a S10 (S2 = světle zelená, S10 = tmavě zelená)

Aplikace


- Pro zářivky TL-D (T8), TL (T12) a PL-L provozované s elektromagnetickými tlumivkami
- S2 startéry použitelné pro:
 - 110/130 V~, 4-22 W v jednotlivém zapojení
 - 220/240 V~, 4-22 W v sériovém zapojení
 - 220/240 V~, 4-6-8-15-18-22 W v jednotlivém zapojení
 - 220/240 V~, 18 W v jednotlivém zapojení
- S10 startéry použitelné pro:
 - 220/240 V~, 4-65 W v jednotlivém zapojení
 - 220/240 V~, 13 W v jednotlivém zapojení (pouze startér S10)
- Doporučujeme vyměnit startér při každé výměně zářivky

Versions



LPPR STARTER 0001

Rozměrové výkresy



Product	C (max)	E (max)
S10 4-65W SIN 220-240V WH 2PF/10	40,3 mm	21,5 mm

