



Präsentation frischer Lebensmittel

MASTER TL-D 79er Lichtfarbe

Die MASTER TL-D Food Lampe mit 26 mm Röhrendurchmesser eignet sich für eine ansprechende und verkaufsfördernde Präsentation von Lebensmitteln, wie Obst, Gemüse, Fleisch- und Bäckereiprodukten. Die Produkte erscheinen besonders frisch und lecker.

Vorteile

- Ermöglicht eine ansprechende und verkaufsfördernde Präsentation von Lebensmitteln

Merkmale

- 1:1-Austausch gegen alle Standard- oder Super 80-Leuchtstoffröhren am KVG oder EVG
- Spezielles Lichtspektrum zur Präsentation von Lebensmitteln
- Lichtfarbe /79 zur optimierten Wiedergabe roter Farbtöne (z. B. Fleisch, Tomaten)

Anwendung

- Für die Beleuchtung von Fleisch- und Gemüsetheken, Supermärkten und Bäckereien

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.


MASTER TL-D 79er Lichtfarbe

Versions



LPPR TL-DFOOD G13 -

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Food 18W/79 SLV/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm
MASTER TL-D Food 58W/79 SLV/25	28 mm	1.500 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm

Allgemeine Informationen

Socket G13

Lichttechnische Daten

Lichtfarbe Lebensmittel
Ähnlichste Farbtemperatur 3800 K
Farbwiedergabeindex (CRI) 74

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar Ja

Mechanik und Gehäuse

Kolbenform T8

Genehmigung und Anwendung

Quecksilbergehalt (Nom) 5,0 mg

Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom
70621840	MASTER TL-D Food 18W/79 1SL/25	41 lm/W	740 lm
70623240	MASTER TL-D Food 58W/79 1SL/25	48 lm/W	2.800 lm

MASTER TL-D 79er Lichtfarbe

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Lampenstrom (Nom)	Spannung (Nom)	Systemleistung
70621840	MASTER TL-D Food 18W/79 1SL/25	0,360 A	59 V	18,0 W

Order Code	Full Product Name	Lampenstrom (Nom)	Spannung (Nom)	Systemleistung
70623240	MASTER TL-D Food 58W/79 1SL/25	0,670 A	111 V	58,5 W

Genehmigung und Anwendung

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.
70621840	MASTER TL-D Food 18W/79 1SL/25	23 kWh

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.
70623240	MASTER TL-D Food 58W/79 1SL/25	69 kWh

