



Raikkaat elintarvikkeet

MASTER TL-D Food

TL-D Food -lampun ansiosta liha- ja leipomotuotteet näyttävät raikkailta ja maukkailta. Sopii elintarvikkeiden valaisemiseen esimerkiksi palvelutiskeillä, leipomotuotteiden myyntitiloissa ja valintamyymälöissä.

Hyödyt

- Liha- ja siipikarjatuotteet näyttävät maukkaammilta

Ominaisuudet

- Spektrin leviäminen korostaa syviä punaisia värejä, joita on liha- ja siipikarjatuotteissa

Käyttökohteet


- Elintarvikkeiden valaistus: spektrijakauma optimoitu lihatuotteiden korostamiseen

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

MASTER TL-D Food

Mittapiirros



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Food 30W/79 SLV/25	28 mm	894,6 mm	901,7 mm	899,3 mm	908,8 mm
MASTER TL-D Food 58W/79 SLV/25	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm

Yleistä tietoa	
Lampun kanta	G13
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värimike	Elintarvikkeet
Värilämpötila (nim.)	3800 K
Värintoistoindeksi (CRI)	74
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun muoto	T8
Merkinnät ja luokitukset	
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	5,0 mg

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta
928025402043	MASTER TL-D Food 30W/79 SLV/25	43 lm/W	1 300 lm

Order Code	Full Product Name	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta
928049002043	MASTER TL-D Food 58W/79 SLV/25	48 lm/W	2 800 lm

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Lampun virta (nim.)	Jännite (nim.)	Tehonkulutus
928025402043	MASTER TL-D Food 30W/79 SLV/25	0,360 A	98 V	30,0 W

Order Code	Full Product Name	Lampun virta (nim.)	Jännite (nim.)	Tehonkulutus
928049002043	MASTER TL-D Food 58W/79 SLV/25	0,670 A	111 V	58,5 W

Merkinnät ja luokitukset

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/1 000 h
928025402043	MASTER TL-D Food 30W/79 SLV/25	37 kWh

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/1 000 h
928049002043	MASTER TL-D Food 58W/79 SLV/25	69 kWh

