



Voor fris uitziend voedsel

MASTER TL-D Food

De TL-D Food-lamp laat vlees- en bakkerijproducten er vers en smakelijk uitzien. Hij kan worden toegepast voor verlichting van levensmiddelen in slagerijen, bakkers, supermarkten enz.

Voordelen

- Laat vleesproducten en gevogelte er smakelijker uitzien.

Kenmerken

- Spectrale verdeling optimaal afgestemd op het benadrukken van dieprode kleuren zoals die van vlees en gevogelte

Toepassing

- Verlichting van voedingsmiddelen: de spectrale energieverdeling zorgt voor een optimale presentatie van vlees in slagerijen

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.


MASTER TL-D Food

Versions



LPPR TL-DFOOD G13 -

Maatschets



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Food 18W/79 SLV/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm
MASTER TL-D Food 58W/79 SLV/25	28 mm	1.500 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm

Algemene informatie

Lampvoet G13

Gegevens lichttechniek

Kleuraanduiding Levensmiddelen

Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.) 3800 K

Kleurweergave-index (CRI) 74

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar Ja

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampvorm T8

Keurmerken en classificaties

Kwikhoud (Hg) (nom.) 5,0 mg

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom
8711500706218	MASTER TL-D Food 18W/79 SLV/25	41 lm/W	740 lm

MASTER TL-D Food

Order Code	Full Product Name	Lichtrendement (gespec.)	
		(nom.)	Lichtstroom
8711500706232	MASTER TL-D Food 58W/79 SLV/25	48 lm/W	2.800 lm

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Lampstroom	Spanning	Energieverbruik
		(nom.)	(nom.)	
8711500706218	MASTER TL-D Food 18W/79 SLV/25	0,360 A	59 V	18,0 W

Order Code	Full Product Name	Lampstroom	Spanning	Energieverbruik
		(nom.)	(nom.)	
8711500706232	MASTER TL-D Food 58W/79 SLV/25	0,670 A	111 V	58,5 W

Keurmerken en classificaties

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik kWh/1.000 uur
8711500706218	MASTER TL-D Food 18W/79 SLV/25	23 kWh

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik kWh/1.000 uur
8711500706232	MASTER TL-D Food 58W/79 SLV/25	69 kWh

