



Świeżo wyglądająca żywność

MASTER TL-D Food

Świetłówka TL-D Food sprawia, że produkty mięsne oraz piekarnicze wyglądają bardziej świeżo i smakowicie. Warto ją stosować do oświetlania żywności w sklepach mięsnych, piekarniach, supermarketach itd.

Korzyści

- Zwiększa atrakcyjność wizualną wyrobów z mięsa czerwonego i drobiu

Cechy

- Rozkład widmowy jest dobrany tak, aby jak najbardziej podkreślić głębię czerwonego koloru, na przykład mięsa wieprzowego, wołowego lub drobiu

Zastosowanie


- Oświetlanie żywności (w sklepach mięsnych, piekarniach, supermarketach itp.)

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

MASTER TL-D Food

Rysunki techniczne



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Food 18W/79 SLV/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm
MASTER TL-D Food 30W/79 SLV/25	28 mm	894,6 mm	901,7 mm	899,3 mm	908,8 mm
MASTER TL-D Food 58W/79 SLV/25	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	G13
Dane techniczne oświetlenia	
Oznaczenie koloru	Lokale gastronomiczne
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3800 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	74
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak
Mechanika i korpus	
Kształt bańki	T8
Certyfikaty i zastosowania	
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	5,0 mg

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny
70624940	MASTER TL-D Food 30W/79 1SL/25	43 lm/W	1 300 lm
70621840	MASTER TL-D Food 18W/79 1SL/25	41 lm/W	740 lm

Order Code	Full Product Name	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny
70623240	MASTER TL-D Food 58W/79 1SL/25	48 lm/W	2 800 lm

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Lamp Current (Nom)	Napięcie (Nom)	Zużycie energii
70624940	MASTER TL-D Food 30W/79 1SL/25	0,360 A	98 V	30,0 W
70621840	MASTER TL-D Food 18W/79 1SL/25	0,360 A	59 V	18,0 W

Order Code	Full Product Name	Lamp Current (Nom)	Napięcie (Nom)	Zużycie energii
70623240	MASTER TL-D Food 58W/79 1SL/25	0,670 A	111 V	58,5 W

Certyfikaty i zastosowania

MASTER TL-D Food

		Zużycie energii elektrycznej w kWh/
Order Code	Full Product Name	1000 h
70624940	MASTER TL-D Food 30W/79 1SL/25	37 kWh
70621840	MASTER TL-D Food 18W/79 1SL/25	23 kWh

		Zużycie energii elektrycznej w kWh/
Order Code	Full Product Name	1000 h
70623240	MASTER TL-D Food 58W/79 1SL/25	69 kWh

