



Їжа має свіжий вигляд

MASTER TL-D Food

Лампа TL-D Food підкреслює свіжість і апетитність м'ясних і кондитерських виробів. Вона ідеально підійде для освітлення продуктів харчування в м'ясних магазинах, кондитерських магазинах, супермаркетах тощо.

Переваги

- Підкреслює апетитність продуктів із м'яса та птиці

Характеристики

- Особлива схема розподілу світла оптимально підкреслює насичені відтінки червоного, що важливо для м'яса та птиці

Застосування


- Освітлення продуктів харчування (м'ясні та кондитерські магазини, супермаркети тощо)

Попередження та безпека

- Украй малоймовірно, що розбита лампа може становити будь-який ризик вашому здоров'ю. Якщо лампа розбилася, провітріть приміщення протягом 30 хвилин і зберіть усі уламки (бажано в рукавичках). Покладіть їх у герметичний целофановий пакет і передайте в місцевий пункт утилізації відходів. Не використовуйте пилосос.

MASTER TL-D Food

Розміри



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Food 18W/79 SLV/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm
MASTER TL-D Food 30W/79 SLV/25	28 mm	894,6 mm	901,7 mm	899,3 mm	908,8 mm
MASTER TL-D Food 58W/79 SLV/25	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm

Загальна інформація	
Розташування виводів	G13
Світлотехнічні	
Позначення кольору	Продовольчі магазини
Корельована колірна температура (ном.)	3800 K
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	74
Елементи керування й затемнення	
З регульованою яскравістю	Так
Механічні деталі й корпус	
Форма лампи	T8
Затвердження й застосування	
Вміст ртуті (ном.)	5,0 mg

Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Світловіддача (номіальна) (ном.)	Світловий потік
928025402043	MASTER TL-D Food 30W/79 SLV/25	43 lm/W	1 300 lm
928048002043	MASTER TL-D Food 18W/79 SLV/25	41 lm/W	740 lm

Order Code	Full Product Name	Світловіддача (номіальна) (ном.)	Світловий потік
928049002043	MASTER TL-D Food 58W/79 SLV/25	48 lm/W	2 800 lm

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Струм у лампі (ном.)	Напруга (ном.)	Споживана потужність
928025402043	MASTER TL-D Food 30W/79 SLV/25	0,360 A	98 V	30,0 W
928048002043	MASTER TL-D Food 18W/79 SLV/25	0,360 A	59 V	18,0 W

Order Code	Full Product Name	Струм у лампі (ном.)	Напруга (ном.)	Споживана потужність
928049002043	MASTER TL-D Food 58W/79 SLV/25	0,670 A	111 V	58,5 W

Затвердження й застосування

MASTER TL-D Food

Order Code	Full Product Name	Споживання енергії кВт/1000 год
928025402043	MASTER TL-D Food 30W/79 SLV/25	37 kWh
928048002043	MASTER TL-D Food 18W/79 SLV/25	23 kWh

Order Code	Full Product Name	Споживання енергії кВт/1000 год
928049002043	MASTER TL-D Food 58W/79 SLV/25	69 kWh

