



Architectural MSD – Natfarver med enkeltsokkel.

Architectural MSD

Den høje lyseffektivitet og optimale lyskilde gas i enkeltsoklede Architectural MSD-lyskilder skaber en høj lysstråleintensitet og fantastisk farvegengivelse. Mens lyskildens kompakte lysbue muliggør effektiv lysstrålestyring og høj intensitet. Ideel til at belyse arkitektur af enhver slags om natten.

Fordele

- Højt lumenudbytte
- Lav ejerskabsomkostning
- Fantastiske farver

Funktioner

- Højt lysudbytte
- Kompakt lysbue
- Gode farveegenskaber
- Universal brændestilling

Anvendelsesområder

- Display lys
- Arkitektonisk lys
- Studio og disko belysning
- Lysleder

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Versions





XPPR XDMSD 0013



XPPR_XDMSD_0007-Product photo

Målskitse



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSD	42,5	14,0	84 mm	86 mm	85	183 mm	54 mm	53	52 mm
1200.1CT/3	mm	mm			mm			mm	

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSD 575	30 mm	8,0	64 mm	66 mm	65	125 mm	36 mm	35	34 mm
1CT/16		mm			mm			mm	

Generelle oplysninger	
Driftsposition	UNIVERSAL
Lysteknisk	
Korreleret farvetemperatur (nom.)	6000 K
Farvekode	-
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej

Generelle oplysninger

Architectural MSD

Order Code	Full Product Name	Fod
928172005114	MSD 1200.1CT/3	G22

Order Code	Full Product Name	Fod
928098805114	MSD 575 1CT/16	GX9.5

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Farvegengivelsesindeks (CRI)	Lysstrøm
928172005114	MSD 1200.1CT/3	73	92.000 lm

Order Code	Full Product Name	Farvegengivelsesindeks (CRI)	Lysstrøm
928098805114	MSD 575 1CT/16	72	43.000 lm

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Lyskildens strømstyrke (nom.)	Strømforbrug
928172005114	MSD 1200.1CT/3	13,8 A	1.200 W

Order Code	Full Product Name	Lyskildens strømstyrke (nom.)	Strømforbrug
928098805114	MSD 575 1CT/16	7,6 A	575 W

