



Architectural MSD - yksikantainen, öiset värit

Architectural MSD

Yksikantaisten Architectural MSD -lamppujensuuri valotehokkuus ja optimaalinen lampun täyttö luo suuren säteen voimakkuuden ja erinomaisen värintoiston. Lampun kompakti valokaari mahdollistaa tehokkaan säteen hallinnan ja suuren voimakkuuden. Ihanteellinen arkkitehtuuristen kohteiden valaisemiseen öisin

Hyödyt

- Suuri valovirta
- Alhaiset ylläpitokulut
- Erinomaiset värit

Ominaisuudet

- Pitkä polttoikä
- Kompakti purkausputki
- Erinomaiset värintoisto-ominaisuudet
- Vapaa polttoasento

Käyttökohteet


- Esittelytelineiden valaistus
- Arkkitehtoninen valaistus
- Studio- ja diskovalaistus
- Kuituoptiset valaistusratkaisut

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Architectural MSD

Versions





XPPR XDMSD 0013



XPPR_XDMSD_0007-Product photo

Mittapiirros



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSD	42,5	14,0	84 mm	86 mm	85	183 mm	54 mm	53	52 mm
1200.1CT/3	mm	mm			mm			mm	

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSD 575	30 mm	8,0	64 mm	66 mm	65	125 mm	36 mm	35	34 mm
1CT/16		mm			mm			mm	

Yleistä tietoa

Käyttöasento UNIVERSAL

Valaistuksen tekniset tiedot

Väriämpötila (nim.) 6000 K

Värikoodi -

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä Ei

Yleistä tietoa

Architectural MSD

Order Code	Full Product Name	Lampun kanta
928172005114	MSD 1200.1CT/3	G22

Order Code	Full Product Name	Lampun kanta
928098805114	MSD 575 1CT/16	GX9.5

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Värintoistoindeksi (CRI)	Valovirta
928172005114	MSD 1200.1CT/3	73	92 000 lm

Order Code	Full Product Name	Värintoistoindeksi (CRI)	Valovirta
928098805114	MSD 575 1CT/16	72	43 000 lm

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Lampun virta (nim.)	Tehonkulutus
928172005114	MSD 1200.1CT/3	13,8 A	1 200 W

Order Code	Full Product Name	Lampun virta (nim.)	Tehonkulutus
928098805114	MSD 575 1CT/16	7,6 A	575 W

