



# MSD Platinum – Evnen til å lyse opp kreativiteten din

## MSD Platinum (Touring/Stage)

MSD Platinum lyskildene åpner opp for nye nivåer av kreativ frihet innen underholdningsbelysning, med sitt kraftfulle, kompakte og intense lys. Deres kompakte og lette design, gir frihet til å skape mindre og lettere installasjoner – som kan brukes overalt på scenen. Deres korte lysbue, høye fargetemperatur og innovative reflektor skaper en glitrende stråleintensitet for fremragende fargegjengivelse. De har også en lang pålitelig levetid, høy effektivitet og rask ersatningstid. Alt i alt er dette en intens, spennende og kreativ opplevelse.

### Fordeler

- En lang og pålitelig levetid (2000 timer)
- Høy stråleintensitet
- Frihet til å skape mindre og lettere installasjoner
- Perfekt justering og plassering av lyskildeerstatninger på sekunder. Fornyet optisk system med maksimal lyseffekt
- Den opplevde lysytelsen er god

### Funksjoner

- Philips MSD egenskaper
- Veldig kort lysbue
- Mindre, kompakt design
- Reflektor lyskilde
- Høy fargetemperatur

### Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

# MSD Platinum (Touring/Stage)

## Versions





XPPR XDMSD 0003



XPPR\_XDMSD\_0011-Product photo

## Målskisse



Product	D (max)	T (max)	O	C (max)
MSD Platinum 5 R 1CT/8	51,4 mm	6,8 mm	1,0 mm	57,1 mm

Product	D (max)	T (max)	O	C (max)
MSD Platinum 17 RA 1CT/8	51,4 mm	10,0 mm	1,0 mm	63 mm

### Generell informasjon

Sokkelbase	-
Driftsposisjon	UNIVERSAL

### Teknisk belysning

Fargekode	2
-----------	---

### Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
------------	----

## Teknisk belysning

## MSD Platinum (Touring/Stage)

Full						Korrelert					
Order Code	Product Name	fargetemperatur (nom.)	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	Lysytelse (min.)	Lysytelse	Order Code	Product Name	fargetemperatur (nom.)	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	Lysytelse (min.)	Lysytelse
928190805314	MSD Platinum 5 R 1CT/8	8000 K	-	7 100 lm	7 950 lm	17 RA 1CT/8					
928197305314	MSD Platinum	7000 K	85	-	15 250 lm						

### Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk	Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
928190805314	MSD Platinum 5 R 1CT/8	189 W	928197305314	MSD Platinum 17 RA 1CT/8	350,0 W

