



Strahlend lebendige Farben für jeden Auftritt

MSR (Kaltwiederzündung)

Die MSR-Lampe ist eine hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe für die Bühnenbeleuchtung.

Vorteile

- Ausgezeichnete Farbeigenschaften
- Einfache Handhabung

Merkmale

- Einseitig gesockelte Lampe
- Gute Farbwiedergabe
- Farbtemperatur: Tageslichtweiß
- Betrieb an elektronischer Stromversorgung oder elektromagnetischer Vorschalt-/Zündgerät-Kombination möglich

Anwendung

- Entertainment-Beleuchtung

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.


MSR (Kaltwiederzündung)

Versions




XPPR XDMSR 0025

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR 1200 1CT/3	40 mm	10,0 mm	84 mm	86 mm	85 mm	175 mm	53 mm
MSR 1200/2.1CT/3	40 mm	10,0 mm	84 mm	86 mm	85 mm	175 mm	53 mm
MSR 700/2 1CT/8	30 mm	8,0 mm	74 mm	76 mm	75 mm	152 mm	42 mm



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR 575/2	30 mm	7,0	64 mm	66 mm	65	125 mm	36 mm	35	34 mm
10H 1CT/4		mm			mm			mm	

Allgemeine Informationen	
Betriebsstellung	UNIVERSAL
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein

Allgemeine Informationen

Order Code	Full Product Name	Sockel
91121300	MSR 1200 1CT/3	G22
91638600	MSR 700/2 1CT/8	G22

Order Code	Full Product Name	Sockel
91133600	MSR 1200/2 1CT/3	G22
22127200	MSR 575/2 10H 1CT/4	GX9.5

MSR (Kaltwiederzündung)

Lichttechnische Daten

Order	Full	Ähnlichste	Farbwiedergabeindex		
Code	Product	Farbtemperatur	(CRI)	Farbcode	Lichtstrom
91121300	MSR	5900 K	80	-	103.000 lm
	1200				
	1CT/3				
91638600	MSR	7200 K	80	2	55.000 lm
	700/2				
	1CT/8				
91133600	MSR	7200 K	85	2	104.000 lm
	1200/2				
	1CT/3				

Order	Full	Ähnlichste	Farbwiedergabeindex		
Code	Product	Farbtemperatur	(CRI)	Farbcode	Lichtstrom
22127200	MSR	6990 K	73	2	47.000 lm
	575/2				
	10H				
	1CT/4				

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Lampenstrom (Nom)	Systemleistung
91121300	MSR 1200 1CT/3	13,8 A	1.200 W
91638600	MSR 700/2 1CT/8	11 A	700 W

Order Code	Full Product Name	Lampenstrom (Nom)	Systemleistung
91133600	MSR 1200/2 1CT/3	13,8 A	1.200 W
22127200	MSR 575/2 10H 1CT/4	6,75 A	575 W

