



MSR: colores intensos y brillantes, siempre

El alto índice de reproducción cromática de la serie MSR de terminal simple asegura que todos en el público puedan disfrutar de los verdaderos colores de la escenografía, decorados, actores y su vestuario. De hecho, todo lo que está sobre el escenario se puede hacer brillante e intenso con calidad de luz de día. Gracias al concepto de lámpara de terminal simple, la luminaria tiene una recolección de luz óptima y posibilidades de direccionamiento para asegurar el brillo sobre el escenario exactamente donde se necesita. Además, MSR se puede utilizar en cualquier posición para una mayor conveniencia y un montaje más sencillo.

Beneficios

- Recolección óptima de luz
- Excelentes características de color
- Brillo sobre el escenario

Applications

- Escenarios de teatros
- Boliches
- Eventos
- Shows

Características

- Concepto de lámpara de terminal simple
- IRC alto
- Temperaturas de color de luz de día

- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevala a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.

Versions




XPPR_XDMSR_0018-Product photo




XPPR XDMSR 0025

Plano de dimensiones



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR 700/2 1CT/8	30 mm	8.0 mm	74 mm	76 mm	75 mm	152 mm	42 mm



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR 575/2 10H 1CT/4	30 mm	7.0 mm	64 mm	66 mm	65 mm	125 mm	36 mm	35 mm	34 mm

Información general

Posición de funcionamiento UNIVERSAL [Cualquiera o Universal (U)]

Información técnica sobre la luz

Código de color 2

Controles y atenuación

Regulable No

Información general

Order Code	Full Product Name	Tapa-base
928171505114	MSR 700/2 1CT/8	G22
928171605115	MSR 575/2 10H 1CT/4	GX9.5

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Flujo luminoso	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Índice de producción de color (IRC)
928171505114	MSR 700/2 1CT/8	55,000 lm	7200 K	80
928171605115	MSR 575/2 10H 1CT/4	47,000 lm	6990 K	73

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía	Corriente de la lámpara (nominal)
928171505114	MSR 700/2 1CT/8	700 W	11 A
928171605115	MSR 575/2 10H 1CT/4	575 W	6.75 A

