

TUV PL-L - Kompakt lösning för professionella användningsområden

TUV PL-L

TUV PL-L-ljuskällor är kompakta UV-C-ljuskällor med en kompakt storlek som gör det möjligt att designa små och flexibla system. TUV PL-L ger ett näst intill konstant UV-ljusflöde under hela livslängden. Tack vare den enkelsidiga sockeln är det mycket enkelt att byta ljuskälla.

Fördelar

- Säker effektiv desinfektion under ljuskällans livslängd
- Hög systemeffektivitet

Funktioner

- Avger kortvågig UV-strålning med ett topp vid 253,7 nm (UVC) för bakteriedödande verkan
- Lampglasat filtrerar bort den ozonalstrande våglängden 185 nm
- Invändig skyddsbeläggning motverkar försvagning av UV-C-strålningen
- Lampsocklar som tål höga temperaturer och UV-strålning
- Varningsskylten på ljuskällan indikerar att den avger UV-C-strålning


Användning

- Desinficering av dricksvatten, spillvatten, simbassänger, luftkonditioneringssystem, etc.
- Fristående luftrenare

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en ljuskälla går sönder. Om en ljuskälla går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.
- FARA: Riskgrupp 3 ultraviolett produkt. Dessa ljuskällor avger UV-strålning med hög effekt som kan orsaka allvarliga skador på hud och ögon. Undvik att exponera ögon och hud för oskyddad produkt. Använd endast i en sluten miljö som skyddar användare från strålningen.

Måttskiss



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
TUV PL-L 18W/4P 1CT/25	18 mm	39 mm	195 mm	220 mm	225 mm
TUV PL-L 36W/4P 1CT/25	18 mm	38 mm	385 mm	410 mm	415 mm
TUV PL-L 55W/4P HF 1CT/25	18 mm	38 mm	505 mm	530 mm	535 mm
TUV PL-L 60W/4P HO 1CT/25	18 mm	38 mm	390 mm	415 mm	420 mm
TUV PL-L 95W/4P HO 1CT/25	18 mm	38 mm	505 mm	530 mm	535 mm

Allmän information	
Sockel	2G11
Användning och godkännande	
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	4,4 mg

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Lampström (nom)	Effektförbrukning
927903004007	TUV PL-L 18W/4P 1CT/25	0,375 A	18 W
927903404007	TUV PL-L 36W/4P 1CT/25	0,435 A	36 W
927908704007	TUV PL-L 55W/4P HF 1CT/25	0,525 A	55 W

Order Code	Full Product Name	Lampström (nom)	Effektförbrukning
927909004007	TUV PL-L 60W/4P HO 1CT/25	0,800 A	67 W
927909804007	TUV PL-L 95W/4P HO 1CT/25	0,8 A	90 W

