



TUV PL-S - kompakt løsning til boliganvendelse

TUV PL-S

TUV PL-S lyskilde er en kompakt UVC-lyskilde med en udledning på 254 nm. Lyskildens kompakte størrelse giver mulighed for et lille design med designfleksibilitet. TUV PL-L lyskilde giver et næsten konstant UV-output i løbet af dens levetid. Takket være en lyskildesokkel med én ende, er det nemt at udskifte pæren.

Fordele

- Kontrolleret UVC-output gennem lyskildens levetid
- Høj systemeffektivitet
- Godt miljøvenligt valg pga. det lave kviksølvindhold

Funktioner

- Kortbølget UV-stråling med en topudledning på 253,7 nm (UVC)
- Beskyttende indvendig belægning sikrer konstant UV-output i hele lyskildens levetid
- Lyskildens glas bortfiltrerer strålingen på 185 nm, som danner ozon
- 2-benede PL-S-lyskildesokler har en særlig tænder til nærmest øjeblikkelig start med elektromagnetiske drivere
- 4-benede PL-S-lyskilder er designet til brug med elektroniske drivere
- Advarselstegnet på lyskilden angiver, at den afgiver UVC-stråling

Anvendelsesområder

- Drikkevandsenheder til boliger
- Damenheder
- Luftrensningenheder
- Enkeltstående luftbehandlingenheder

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bruge handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Versions




XPPR XUTUVPLS G23



046677582876-929003296403-
LED_SuperSlim-CL-22W-
WHI-83Dim-120V-MIP.tif

Målskitse



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
TUV PL-S 9W/4P	13 mm	28 mm	127,2 mm	144,5 mm	151,1 mm

Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
TUV PL-S 11W/2P 1CT/6X10BOX	13 mm	28 mm	198 mm	213,3 mm	236,3 mm
TUV PL-S 5W/2P 1CT/6X10BOX	13 mm	28 mm	67 mm	83 mm	105 mm
TUV PL-S 9W/2P 1CT/6X10BOX	13 mm	28 mm	129 mm	144,5 mm	167 mm

Godkendelse og anvendelsesområde	
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	3,0 mg

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Fod
927900504007	TUV PL-S 5W/2P 1CT/6X10BOX	G23
927901704007	TUV PL-S 9W/2P 1CT/6X10BOX	G23

Order Code	Full Product Name	Fod
927902304007	TUV PL-S 11W/2P 1CT/6X10BOX	G23
927901904007	TUV PL-S 9W/4P	2G7

TUV PL-S

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Lyskildens	
		strømstyrke (nom.)	Strømforbrug
927900504007	TUV PL-S 5W/2P 1CT/6X10BOX	0,18 A	5,5 W
927901704007	TUV PL-S 9W/2P 1CT/6X10BOX	0,17 A	8,6 W

Order Code	Full Product Name	Lyskildens	
		strømstyrke (nom.)	Strømforbrug
927902304007	TUV PL-S 11W/2P 1CT/6X10BOX	0,16 A	11,6 W
927901904007	TUV PL-S 9W/4P	0,17 A	8,6 W

