

PHILIPS

Lighting



Lampe:

TUV TL Mini

Lampes à décharge à vapeur de mercure basse pression avec une enveloppe de verre tubulaire

Avantages

- Flux UV-C contrôlé pendant toute la durée de vie de la lampe
- Efficacité système élevée
- Choix respectueux de l'environnement grâce à la quantité de mercure réduite

Fonctions

- Rayonnement UV à ondes courtes avec un pic de 253,7 nm (UV-C)
- Le revêtement interne protecteur garantit un flux UV constant tout au long de la durée de vie de la lampe.
- Le verre spécial de la lampe filtre le rayonnement de 185 nm qui forme l'ozone
- Le signal d'alerte sur la lampe indique que la lampe diffuse des UVC

Application

- Systèmes d'eau potable résidentiels
- Systèmes pour viviers
- Systèmes de traitement de l'air dans les conduits
- Systèmes autonomes de traitement de l'air

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.
- DANGER : produit ultra violet du groupe de risques 3. Ces lampes émettent un rayonnement UV haute puissance pouvant causer de graves blessures au niveau de la peau et des yeux. Évitez d'exposer les yeux et la peau à un produit dénué de protection. Utilisez uniquement dans un environnement clos protégeant les utilisateurs des rayonnements.
- Les plantes et/ou matières exposées à des rayons UV-C et/ou à l'ozone pendant une période prolongée sont susceptibles d'être endommagées et/ou décolorées.


TUV TL Mini

Versions



XPPR XUTUV 0003

Schéma dimensionnel



Product	D	C				
TUV 20W FAM/10X25CC	16 mm	405,1 mm	402,7 mm	412,2 mm	398 mm	
TUV 8W FAM/10X25BOX	16 mm	302,5 mm				

Informations générales

Culot G5

Approbation et application

Taux de mercure (Hg) (nom.) 4,4 mg

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Courant lampe (nom.)	Consommation électrique
928001104013	TUV 8W FAM/10X25BOX	0,145 A	7,1 W



TUV TL Mini

Order Code	Full Product Name	Courant lampe (nom.)	Consommation électrique
928003404013	TUV 20W FAM/10X25CC	0,450 A	20,25 W



© 2025 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'un contrat, sauf convention contraire avec Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.

www.lighting.philips.com
2025, décembre 11 - Les données sont sujettes à changement