



Ampul:

Tüp kılıf cam kapak düşük basınç cıva buhar deşarjlı ampuller

[BENEFITS]

- Security of effective disinfection over the useful lifetime of the lamp
- High system efficacy because it is not required to over-design the purification system to maintain effectiveness of disinfection
- Good environmental choice because of lowest amount of mercury

[APPLICATIONS]

- Bakteri, virüs ve diğer ilkel organizmaları öldürme ya da etkisiz hale getirme
- Hastanelerde, bakteriyel araştırmalarda ve farmasötik ortamlarda ve mandıra, bira fabrikaları ve fırınlar gibi yiyecek endüstrilerinde hava, su ve yüzey dezenfeksiyonu
- İçme suyu, atık su, yüzme havuzları, klima sistemleri, soğutma odaları, ambalaj maddeleri vb.nin dezenfeksiyonu
- Çeşitli fotokimyasal işlemlerde kullanılır

[FEATURES]

- Antiseptik hareket için en yüksek 253.7 nm (UV-C)'li kısa dalga UV radyasyonunu yayma
- Ampul camı 185 nm ozon-formlu hattı süzer
- Yaralı UV-C elektrik enerjisinin korumalı iç kaplama aşınma payı seviyeleri
- Ampuldeki uyarı işareti UV-C radyasyon elektrik enerjisini gösterir
- Lamba kırılmasının sağlığını üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.

[VERSIONS]




XPPR_XUTUV_0002-Product photo




XPPR_XUTUV_0003

[DIMENSIONALDRAWING]



Product	D (max)	C (max)	A (max)
TUV 20W 4P SE UNP/32	19,3 mm	437,7 mm	430 mm
TUV 25W - 4P SE UNP/32	19,3 mm	556,6 mm	548,9 mm



Product	D (max)	C (max)	A (max)
TUV 25W FAM/10X25BOX	16 mm	531,1 mm	-

Onay ve Uygulama

Cıva (Hg) İçeriği (Nom)

4,4 mg

Genel Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Kapak Tabanı
26440499	TUV 25W - 4P SE UNP/32	4PINSSINGLEENDED
81559700	TUV 20W 4P SE UNP/32	4PINSSINGLEENDED
88905827	TUV 25W FAM/10X25BOX	G5

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi	Lamba Akımı (Nom)
26440499	TUV 25W - 4P SE UNP/32	23 W	0,35 A
81559700	TUV 20W 4P SE UNP/32	20,24 W	0,45 A
88905827	TUV 25W FAM/10X25BOX	23 W	0,350 A