Actinic BL PL-S/PL-L – compact for design freedom

Actinic BL PL-S/PL-L

With an optimized spectrum matching the eye sensitivity of the housefly, Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S and PL-L lamps are perfect for attracting insects. They have virtually no UV-B output, and so are perfectly safe. What's more, with the lowest mercury content in the industry and being 100% lead-free, these lamps represent a very good environmental choice. Furthermore, the availability of a wide range of form factors (straight (T5, T8, T12), circular (TL-E) and compact (PL-S/PL-L)) and wattages enables you to make all kinds of designs for your electronic fly killers.

Οφέλη

- Perfectly matches the eye sensitivity of houseflies and in this way attracts more insects
- Safe for use
- Good environmental choice
- Design freedom

Χαρακτηριστικά

- Emits long-wave UV-A radiation in the 350-400nm range
- UV-B/UV-A ratio less than 0.1 % (UV-B 280-315nm)
- 100% lead-free
- Low mercury content
- Compact lamp format

Εφαρμογή

- Insect traps, Electronic Fly Killers (EFKs)

Actinic BL PL-S/PL-L

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Versions

XPPR_XURPLL_0001-Product photo

XPPR XUAPLS 0001

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/ 6X10BOX	13 mm	28 mm	128,8 mm	144,5 mm	167 mm



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
PL-L 18W/10/4P 1CT/25	18 mm	39 mm	194,2 mm	220 mm	226,6 mm

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Ανάθεση χρωμάτων	Υπεριώδης A

Γενικές πληροφορίες

Order Code	Full Product Name	Βάση-κάλυμμα
26018540	PL-L 18W/10/4P 1CT/25	2G11

Actinic BL PL-S/PL-L

Order Code	Full Product Name	Βάση-κάλυμμα
95194680	Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX	G23

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Order Code	Full Product Name	Κωδικός χρώματος
26018540	PL-L 18W/10/4P 1CT/25	10

Order Code	Full Product Name	Κωδικός χρώματος
95194680	Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX	210

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	Κατανάλωση ενέργειας
26018540	PL-L 18W/10/4P 1CT/25	0,375 A	18 W
95194680	Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX	0,17 A	8,6 W

Μηχανικά εξαρτήματα και Περίβλημα

Order Code	Full Product Name	Σχήμα λαμπτήρα
26018540	PL-L 18W/10/4P 1CT/25	2xT16

Order Code	Full Product Name	Σχήμα λαμπτήρα
95194680	Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX	2XT12

© 2026 Signify Holding Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Όλα τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Signify Holding ή στους αντίστοιχους κατόχους τους.