

GreenUp Waterproof G2 WT158C

Mounting Instruction/Petunjuk Instalasi/Hướng dẫn lắp đặt/คู่มือการติดตั้ง/تعليمات التركيب

VI.0

$t_a 25^{\circ}\text{C}$

IP66

IK08

IEC 60598

CE

40°C
 -20°C

GLOW WIRE
 850°C

Type/Type/Loại / رقم النوع /	CCT (K)	Lumen Output (lm) Lumen keluaran/ Quang thông (lm) طاقة الاضاءة/الطاقة /الواحد/الواحد	Voltage Tegangan /Điện áp الجهد/الواحد	Frequency Frekuensi /Tần số التردد/الواحد	Power(W) /Daya/Công suất الانوار/الانوار /الواحد/الواحد	Dimension Dimensi/Kích thước الابعاد/الابعاد LxWxH (mm)	kg		
WT158C LED18S/840 PSU L600 GM	4000	1800	220-240V~	50/60Hz	15	611×69×59	0.4		
WT158C LED18S/840 PSU TW1 L600 GM						668×69×59	0.42		
WT158C LED36S/840 PSU L1200 GM		3600			30	1201×69×59	0.79		
WT158C LED36S/840 PSU TW1 L1200 GM						1258×69×59	0.81		
WT158C LED25S/840 PSU L1200 GM		2500			20	1201×69×59	1.2		
WT158C LED25S/840 PSU TW1 L1200 GM						1258×69×59	1.22		
WT158C LED56S/840 PSU L1500 GM		5600			46	1501×69×59	0.79		
WT158C LED56S/840 PSU TW1 L1500 GM						1558×69×59	0.81		
WT158C LED18S/865 PSU L600 GM	6500	1800	220-240V~	50/60Hz	15	611×69×59	0.4		
WT158C LED18S/865 PSU TW1 L600 GM						658×69×59	0.42		
WT158C LED36S/865 PSU L1200 GM		3600			30	1201×69×59	0.79		
WT158C LED36S/865 PSU TW1 L1200 GM						1258×69×59	0.81		
WT158C LED56S/865 PSU L1500 GM		5600			46	1501×69×59	1.2		
WT158C LED56S/865 PSU TW1 L1500 GM						1558×69×59	1.22		

Installation

☒ Ceiling Mounting

☒ Wall Mounting (Horizontal)

☒ Suspended Mounting

Surface Mounting

L600 - L1200 - L1500 2x

Suspension Mounting

L600 - L1200 - L1500 2x

Mounting distance

Unit (mm)

Type	L600	L1200	L1500
L	300-400	750-900	1000-1200

Cable Connection

N
E
L

! 3Nm


60245 IEC 57: $\Phi 7 - \Phi 12.4$

Min. 2x1,0mm²
Max. 2x2,5mm²

WT1: Min. 3x1,0mm²
Max. 3x2,5mm²

! TW1 is a series model, MAX.10pcs, the most The last end must be tightened.

Inrush current



	LED18S	LED18S TW1	LED25S	LED25S TW1	LED36S	LED36S TW1	LED56S	LED56S TW1
Electrical characteristics								
Inom (mA)	70	70	95	95	140	140	220	220
I max (A)	2.5	2.5	2.3	2.3	3	3	3.6	3.6
Tref(μs)	95	95	105	105	101	101	122	122
Max. Nr of products								
B-10A	35	10	32	10	28	10	25	10
B-16A	55	10	50	10	45	10	40	10
C-10A	55	10	50	10	45	10	40	10
C-16A	94	10	85	10	77	10	68	10

EN

- Indoor use only.
- Do not switch on before complete installation.
- The luminaire shall be installed by a qualified electrician and wired in accordance with the latest IEE electrical regulations or the national requirements.
- The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
- Luminaire must not be used or stored in corrosive environment where hazardous materials such as sulphur, chlorine, phthalates, etc, are present.

ID

- Hanya untuk penggunaan di dalam ruangan.
- Jangan dinyalakan sebelum instalasi selesai.
- Lumener harus dipasang oleh teknisi listrik dan dipasang sesuai dengan regulasi IEE terbaru atau persyaratan nasional setempat yang berlaku.
- Sumber cahaya dari rumah lampu ini tidak dapat diganti, jika sumber lampu memasuki masa akhir, keseluruhan rumah lampu harus diganti.
- Lumener tidak boleh digunakan atau disimpan di dalam lingkungan korosif yang mengandung unsur bahan berbahaya seperti sulfur , chlorine , phthalates , dll..

VN

- Chỉ sử dụng trong nhà.
- Không được bật trước khi hoàn thành lắp đặt.
- Đèn phải được lắp đặt bởi thợ điện lành nghề và được nối dây theo qui định IEE mới nhất về điện hay các yêu cầu quốc gia khác.
- Nguồn sáng của đèn là không thể thay thế; khi nguồn sáng hết tuổi thọ thì toàn bộ đèn phải được thay thế.
- Không sử dụng hay cất giữ đèn trong môi trường có tính ăn mòn, nơi có vật liệu nguy hiểm như lưu huỳnh, clo,...

TH

- โคมไฟใช้ภายในเท่านั้น.
- ห้ามเปิดไฟ จนกว่าจะติดตั้งเสร็จ.
- โคมไฟควรถูกติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญการและ มีการเดินสาย ตามมาตรฐานความปลอดภัย.
- โคมไฟไม่สามารถเปลี่ยนหลอดได้ เมื่อหมดอายุการใช้งานต้องเปลี่ยนโคมไฟใหม่.
- โคมไฟต้อง ้องไม่ ูกติดตั้ง หรือจัดเก็บในสภาพแวดล้อมที่มีสารพิษ หรือสารที่มีเคมีกัดกร่อน เช่น แก๊ส ก๊าซมะรณะ คลอรีน หรือ ฟาฟาลเลด (สารเคมีผลิตก้อนพลาสติก)



AR

للاستخدام الداخلي فقط
لاتشغل قبل الإنتهاء من التركيب
والمطلوبات المحلية IEE يجب تركيب الفانوس من قبل فني مؤهل وفقاً
مصدر إضاءة الفلوس غير قابل للتغيير عندما يصل مصدر الإضاءة لنهائية فترة عمره يتم تغيير الفلوس بالكامل
يجب عدم استخدام الكشاف أو تخزينه في بيئة تسبب الأكسدة إثر تواجد مواد خطرة مثل الكبريت أو الكلور أو الفالات و غيرها



EN This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

ID Simbol di samping menunjukkan bahwa produk ini tidak boleh dibuang bersama dengan limbah rumah tangga lainnya di seluruh wilayah Uni Eropa. Untuk mencegah bahaya kerusakan lingkungan atau kesehatan manusia dari pembuangan limbah yang tidak terkendali, lakukan daur ulang secara bertanggungjawab dalam rangka terus mempromosikan penggunaan kembali bahan tak terpakai. Untuk mengembalikan produk bekas pakai, silakan gunakan sistem layanan pengumpulan dan pengembalian yang tersedia atau hubungi toko tempat anda membeli produk ini. Pihak toko bersedia mengambil produk bekas pakai untuk mendukung kegiatan daur-ulang yang aman.

VN Dấu hiệu này thể hiện sản phẩm này không nên được xử lý chung với các chất thải gia đình khác trong khu vực liên minh Châu Âu. Để ngăn ngừa tác hại có thể có cho môi trường hoặc sức khỏe con người từ chất thải không kiểm soát được, hãy tái chế một cách có trách nhiệm để thúc đẩy việc tái sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên.

TH เครื่องหมายสัญลักษณ์นี้ระบุว่าสินค้าชนิดนี้ไม่สามารถทิ้งได้เหมือนขยะทั่วไปได้ เพื่อที่จะป้องกันการเกิดอันตรายต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์จากปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้จากขยะมีพิษ การนำมารีไซเคิลอย่างมีความรับผิดชอบเพื่อที่จะช่วยส่งเสริมการนำใช้ใหม่ ในการคืนสินค้าที่ใช้นแล้ว ให้ส่งกลับหรือ ติดต่อร้านค้าที่ลูกค้าซื้อมา ร้านค้าจะนำไปกำจัด หรือ นำไปรีไซเคิลอย่างถูกต้องเอง

AR هذه العلامة تشير إلى أن هذا المنتج لا ينبغي التخلص منه مع النفايات المنزلية الأخرى في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. لمنع أي ضرر ممكن بالبيئة أو بصحة الإنسان من التخلص غير المنضبط من النفايات، إعادة تدويره بشكل مسؤول لتشجيع إعادة استخدام موارد الخلف. لإعادة جهازك المستخدم، يرجى استخدام نظم الإعادة والتجميع أو الاتصال بمتاجر التجزئة حيث تم شراء المنتج. ويمكن أن يأخذ هذا المنتج لإعادة التدوير البيئي الآمن".