

GreenUp Magnetic Flex

ST298M L Flood/LED 線性泛光燈

Mounting instructions/安裝說明書



IP20




Ra
≥90


Product Type 型號描述	CCT 色溫	Beam Angle 光束角	Dimming Method 調光方式	Mounting Method 安裝方式	Color 顏色	Voltage 電壓	Current 電流	Power 功率	Weight(kg) 重量
ST298M L Flood 8W	3000K	110°	不可調光	Magnetic track installation 磁吸導軌安裝	Black 砂黑	48V	0.165A	8W	0.14
	4000K								
ST298M L Flood 15W	3000K	110°	不可調光	Magnetic track installation 磁吸導軌安裝	Black 砂黑	48V	0.31A	15W	0.206
	4000K								

Dimension燈具尺寸


Product Type/型號	L(cm)	W(cm)	H(cm)
ST298M L Flood 8W	20.5	2.2	4.3
ST298M L Flood 15W	29.9	2.2	4.3




1




2 Before installation
安裝前




3 Install安裝



4



5 The installation is complete
安裝完成



委製/進口商：台灣昕諾飛股份有限公司
地址：台北市南港區園區街3-1號15樓之1
服務電話：0800-808268
原產地：荷蘭昕諾飛授權於中國製造

PHILIPS

Philips and the Philips shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

ON

Please do not use your bare hands to adjust the core when the light is on
燈具點亮時請不要用手直接接觸燈頭

OFF

Turn off the power and wait for 15mins before adjust the core with bare hand
關閉電源並靜置15分鐘後，可以用手直接接觸燈頭

15 mins

Please read this manual carefully before using the product. Please keep the manual for future reference.
使用本產品前，請先仔細閱讀本手冊。請保留本手冊作為日後參照用。

The luminaire shall be installed by a qualified electrician and wired in accordance with the latest IEE electrical regulations or the national requirements.
燈具應由有資格的電工安裝，接線要符合IEE電氣標準或國家標準。

The luminaire is complied to CNS
此燈具是依據CNS標準所製造。

The luminaire shall, under no circumstance, be covered with insulation matting or similar material.
燈具不能被隔熱襯墊或類似材料覆蓋。

If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacture or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.
如果此燈具外部軟纜或軟線損壞了，該線要由製造商或其服務代理商專門提供的軟纜或軟線更換。The manufacturer will not take responsibility caused by improper use or self modifications of the product.
所有不當使用或自行更改產品結構而導致損壞，生產商不負任何責任。

In case of malfunction, please switch off the power and contact your nearest Philips dealer.
如發現異常或操作有任何問題，請務必先切斷電源，然後與飛利浦經銷商聯繫。

Indoor use only.
本燈具僅限室內使用。

Basic insulation has been provided between LV supply and control conductors.
LV電源和控制導體之間是基本絕緣。

Turn off the power supply before checking, installation or moving.
檢查、安裝或移動燈具之前，必須切斷電源。

Maintenance 保養方法：
The corrosive atmosphere or hazardous materials such as sulfur, chlorine, phthalate, etc must be avoided during the use and storage.
燈具避免在腐蝕性環境或者含有有害物質，例如硫化物、鹵化物、聯苯二甲酸酯等環境中存儲和使用。

To ensure optimum performance, please clean the product regularly (recommended twice a year).
為了保持燈具明亮效果，請定期（半年一次）進行清潔。燈具清潔請在切斷電源情況下進行。

Do not use chemical solvents to clean the luminaire, it might damage the surface.
請不要用香蕉水等揮發物質擦拭燈具表面，請不要對燈具噴灑任何化學藥劑，否則燈具可能會變色或損壞。

Warning: The light source and parts of this lamp are not replaceable. When the light source and parts at the end of their life, the whole lamp should be replaced.
警告：此燈具的光源和零部件是不可替換的；當光源和零部件到其壽終時，應替換整個燈具！

產品中有害物質的名稱及含量

部件名稱	有害物質					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr(VI))	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
LED燈板/光源	○	○	○	○	○	○
驅動器(板)、銅製及電子零部件	×	○	○	○	○	○
透鏡光學部件	○	○	○	○	○	○
外殼及其他零部件	○	○	○	○	○	○

本表格依據SJ/T 11364的規定編制

○：表示該有害物質在該部件所有均質材料中的含量均在GB/T 26572規定的限量要求以下。
×：表示該有害物質至少在該部件的某一均質材料中的含量超過GB/T 26572規定的限量要求。

EN

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

ID

Simbol di samping menunjukkan bahwa produk ini tidak boleh dibuang bersama dengan limbah rumah tangga lainnya di seluruh wilayah Uni Eropa. Untuk mencegah bahaya kerusakan lingkungan atau kesehatan manusia dari pembuangan limbah yang tidak terkendali, lakukan daur ulang secara bertanggung jawab dalam rangka terus mempromosikan penggunaan kembali bahan tak terpakai. Untuk mengembalikan produk bekas pakai, silakan gunakan sistem layanan pengumpulan dan pengembalian yang tersedia atau hubungi toko tempat anda membeli produk ini. Pihak toko bersedia mengambil produk bekas pakai untuk mendukung kegiatan daur-ulang yang aman.

VN

Dấu hiệu này thể hiện sản phẩm này không nên được xử lý chung với các chất thải gia đình khác trong khu vực liên minh Châu Âu. Để ngăn ngừa tác hại có thể có cho môi trường hoặc sức khỏe con người từ chất thải không kiểm soát được, hãy tái chế một cách có trách nhiệm để thúc đẩy việc tái sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên.

TH

เครื่องหมายนี้บ่งชี้ว่าผลิตภัณฑ์นี้ไม่ควรทิ้งร่วมกับขยะทั่วไปได้ เพื่อที่จะป้องกันการเกิดอันตรายต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์จากปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้จากขยะมีพิษ การนำมารีไซเคิลคืออย่างถูกต้อง

RU

Данная маркировка указывает на то, что в странах ЕС настоящее изделие нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание причинения вреда окружающей среде или здоровью людей данный прибор подлежит сдаче на переработку. Чтобы отправить светильник на переработку, используйте системы сбора перерабатываемых материалов или обратитесь вна предприятие розничной торговли, через которое был приобретен данный осветительный прибор. Розничный магазин может принять данный товар для последующей его отправки на безопасную для окружающей среды переработку.

UA

Дане маркування вказує на те, що в країнах ЄС даний продукт заборонено викидати разом з іншими побутовими відходами. Щоб уникнути загрози шкоди довкіллю або здоров'ю людей, даний прилад підлягає здачі на переробку. Щоб відправити світильник на переробку, використовуйте системи збору для переробки матеріалів або зверніться до підприємства роздрібної торгівлі, через яке був придбаний даний освітлювальний прилад. Роздрібний магазин може прийняти даний товар для подальшої його відправки на безпечну для навколишнього середовища переробку.

KZ

Нақты таңбалау ЕО елдерінде бұл бұйымды қалған тұрмыстық қалдықтармен бірге жоюға болмайтындығын білдіреді. Қоршаған ортаға немесе адамдардың денсаулығына зиян келтірмеу үшін, нақты құралды қайта өңдеуге тапсыру қажет. Қоршағанды қайта өңдеуге жіберу үшін, қайта өңделетін материалдарды жинау жүйелерін пайдаланыңыз немесе осы жарықтандыру құралын сатып алған бөлшек сауда кәсіпорнына жүгініңіз. Бөлшек сауда дүкені қоршаған орта үшін қауіпсіз қайта өңдеуге жөнелту үшін бұл тауарды қабылдауы мүмкін.

AR

هذه العلامة تشير إلى أن هذا المنتج لا ينبغي التخلص منه مع النفايات المنزلية الأخرى في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. لمنع أي ضرر ممكن بالبيئة أو بصحة الإنسان من التخلص غير المنضبط من النفايات، إعادة تدويره بشكل مسؤول لتشجيع إعادة استخدام موارد الخامات. لإعادة جهازك المستخدم، يرجى استخدام نظم الإعادة والتجميع أو الاتصال بمتاجر التجزئة حيث تم شراء المنتج. ويمكن أن يأخذ هذا المنتج لإعادة التدوير البيئي الآمن.