

KEENE

par  Signify

Projecteurs

SlimFlood à double sélection

SF15/35/60/100/150/205/300



Éclairer avec style

Le SlimFlood de Keene est votre meilleur rapport qualité-prix pour un concept discret et moderne dans vos projets d'éclairage par projecteurs.

Le projecteur SlimFlood à double sélection offre la technologie DEL écoénergétique ainsi qu'une température de couleur et une puissance sélectionnables sur le terrain. Polyvalent et élégant, avec un choix de sept différentes tailles, il offre une grande souplesse d'application, telles les installations au sol, murales ou sur fût. Idéal pour l'éclairage des enseignes, les façades de bâtiments, l'éclairage de sécurité et les et les applications générales d'éclairage par projecteurs.



Universel
120-347V



Interrupteur
de sélection
de lumens



Température de
couleur proximale
avec interrupteur

SlimFlood DEL

Éclairer là où vous en avez besoin

- Idéal pour éclairer les enseignes, les façades de bâtiments ou d'autres zones sombres
- Montage au sol, mural ou sur fût
- Toutes les tailles sont livrées entièrement assemblées et prêtes à être installées
- Fini bronze texturé résistant à la décoloration et lentille en verre trempé résistant à la chaleur et aux chocs
- Indice de protection IP65, garantie limitée de 5 ans
- DLC Premium



Guide pour commander

exemple : SF35-SCT-K-G2-10-PCB-BZ

Luminaire	TCP	Montage	Génération	Tension	Options	Finis
	<input type="text" value="SCT"/>		<input type="text" value="G2"/>	<input type="text" value="10"/>		<input type="text" value="BZ"/>
SF15 SlimFlood S 15W	SCT TCP sélectionnable (3000K, 4000K, 5000K)	K Montage sur rotule ¹ Y Montage sur étrier ¹ (SF15, SF35 et SF60 seulement)	G2 Gén. 2	10 120-347V	- Aucun ³ (SF15 seulement)	BZ Bronze
SF35 SlimFlood DS 15-25-35W						
SF60 SlimFlood DS 15-35-60W		PCB Cellule photoélectrique ⁴ (SF35, SF60, SF100, SF150 seulement)				
SF100 SlimFlood DS 60-80-100W		S Montage sur raccord lisse ²			- Compatible avec une cellule photoélectrique, la cellule photoélectrique est vendue séparément, numéro SF205-300-PCB (seulement pour SF205 et SF300)	
SF150 SlimFlood DS 100-120-150W		T Montage sur tourillon ² (SF100, SF150, SF205 et SF300 seulement)				
SF205 SlimFlood DS 120-150-205W						
SF300 SlimFlood DS 205-255-300W						

1. Options de montage sur rotule et étrier de série seulement pour SF15, SF35 et SF60.

2. Options de montage sur raccord lisse et tourillon seulement pour SF100, SF150, SF205 et SF300.

3. Option de cellule photoélectrique non offerte avec SF15.

4. La cellule photoélectrique est incluse de série avec SF35, SF60, SF100, SF150, un interrupteur MARCHE/ARRÊT est inclus.

5. L'option de cellule photoélectrique peut être achetée en accessoire séparé pour SF205 et SF300, utiliser le code SF205-300-PCB.



© 2023 Signify Holding. Tous droits réservés. L'information retrouvée dans la présente est sujette à changement sans préavis. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify.

Signify North America Corporation
400 Crossing Blvd, Suite 600
Bridgewater, NJ 08807
Téléphone : 800-555-0050

Signify Canada Ltd.
281 Hillmount Road,
Markham, ON, Canada L6C 2S3
Téléphone : 800-668-9008

Toutes les marques déposées appartiennent à Signify Holding et à leurs propriétaires respectifs.