

INSTALLATION INSTRUCTIONS WAL-LYTER & WALMASTER

PAGE 1 OF 2

CAUTION: THE INSTALLATION AND SERVICING OF THIS PRODUCT SHOULD BE PERFORMED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN OR SERVICE PERSONNEL
ATTENTION : L'INSTALLATION ET L'ENTRETIEN DE CE PRODUIT DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉS PAR UN ÉLECTRICIEN OU UN MEMBRE DU PERSONNEL QUALIFIÉ.

1 Wal-Lyter ONLY

Standard Grid
Hanger Position 2
Hanger Slot 1

Donn Finline
Hanger Position 2
Hanger Slot 2
Ultraline 3500
Hanger Position 2
Hanger Slot 4

Spectra 3700
by Chicago Metallic
Hanger Position 2
Hanger Slot 1

Slim Grid
by National Rolling Mills
Hanger Position 2
Hanger Slot 1

WAL-LYTER and WALMASTER

3' to wall for even illumination
Fixture supports ceiling material (by others) between ceiling T and fixture. (see 2.)

"X"	Hanger Position	Hanger Slot	Ceiling Type
1"	3	1	As Required
1½"	2	5	Alcon Aluminum "300L" Series Armstrong "Trimlock" Ceiling Dynamics "Delta II" Chicago Metallic "Spectra 3600" Gordon Grid "Series A & A-1" Howmet "S-100" Specified Ceilings "Accent"
1⅞"	2	2	Chicago Metallic "Ultraline 3500"
1⅞"	2	4	Donn "Finline" Ceiling Dynamics "Delta S"
1¾"	2	3	Technical Ceiling Systems "TCS"
1⅞"	2	5	Hackett "Matrix"
2"	2	5	Alcon Aluminum Corp. "3001" Series Gordon Grid "Simplicity Series A-2"
2⅞"	1	1	Alcon Aluminum Corp. "300H" Series
2½"	1	2	Armstrong "Trimlock 60" Technical Ceiling Systems "TCS4265"

2

Using diagrams for Adjustable Integral Hanger and Ceiling Type table, adjust Integral Hanger so fixture will be flush with ceiling line.
NOTE: For best performance, fixture should be installed with a dimension of 3 feet from wall to trim on lamp side of fixture.
Install fixture into ceiling system and make necessary wiring connections through the Access Plate. **Cut ceiling material to fill-in areas between the fixture and the ceiling tee.**
NOTE: WALMASTER fits standard grid or slim grid ceiling only.

CAUTION: Electrical luminaires are designed for permanent installation in ordinary (Non-Hazardous) locations in accordance with the National Electrical Code and all applicable local codes. Do not use in areas of limited ventilation or in high ambient enclosures. The lamp and luminaire operate at high temperatures, contact with combustible materials can cause fire and personal contact can cause severe burns.

ATTENTION: Ce luminaire a été conçu pour une installation permanente dans un emplacement régulier (non dangereux) et en conformité avec le Code électrique canadien et codes locaux applicables. Ne jamais installer dans un endroit où la ventilation est limitée ou dans des boîtiers où la température ambiante est très élevée. La lampe et le luminaire fonctionnent à des températures élevées, un contact avec des matériaux combustibles peut engendrer un incendie et un contact corporel peut causer de sévères brûlures.



Signify North America Corporation
200 Franklin Square Drive
Somerset, NJ 08873, USA
Phone: 855-486-2216
www.day-brite.com

Signify Canada Ltd./Signify Canada Ltée.
281 Hillmount Road
Markham ON, Canada L6C 2S3
Phone: 800-668-9008
www.cfi-lighting.com

443580398860
AUGUST, 2018

INSTALLATION INSTRUCTIONS WAL-LYTER & WALMASTER

PAGE 2 OF 2

CAUTION: THE INSTALLATION AND SERVICING OF THIS PRODUCT SHOULD BE PERFORMED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN OR SERVICE PERSONNEL
ATTENTION : L'INSTALLATION ET L'ENTRETIEN DE CE PRODUIT DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉS PAR UN ÉLECTRICIEN OU UN MEMBRE DU PERSONNEL QUALIFIÉ.

3

DRYWALL FRAME
(WL2DF/UNV - 2' unit or WL4DF/UNV - 4' unit)
INSTALLATION INSTRUCTIONS

NOTE: Do Not Remove Protective Film Dust Guard Until Frame is Completely Installed.

To install the Drywall Frame, remove the Adjustable Integral Hanger from the fixture (not used for Drywall Frame Installation).

NOTE: For best performance, fixture should be installed with a dimension of 3 feet from the wall to trim on lamp side of fixture. (See step 1).

Cut a 10-1/4" x 24-3/16" or 48-3/16" opening in the ceiling material. Center framing (by others) to the 10-1/4" dimension of the opening (both ends). Dimension from inside to inside of framing should be 24" or 48". Install Dry Wall Frame using screws or nails (by others) to secure frame. Make wiring connections through the Access Plate and install fixture onto inside flange of Drywall Frame. Remove Protective Film Dust Guard.

4

Remove Protective Film Dust Guard

DO NOT REMOVE PROTECTIVE FILM UNTIL COMPLETELY INSTALLED

CAUTION: Electrical luminaires are designed for permanent installation in ordinary (Non-Hazardous) locations in accordance with the National Electrical Code and all applicable local codes. Do not use in areas of limited ventilation or in high ambient enclosures. The lamp and luminaire operate at high temperatures, contact with combustible materials can cause fire and personal contact can cause severe burns.

ATTENTION: Ce luminaire a été conçu pour une installation permanente dans un emplacement régulier (non dangereux) et en conformité avec le Code électrique canadien et codes locaux applicables. Ne jamais installer dans un endroit où la ventilation est limitée ou dans des boîtiers où la température ambiante est très élevée. La lampe et le luminaire fonctionnent à des températures élevées, un contact avec des matériaux combustibles peut engendrer un incendie et un contact corporel peut causer de sévères brûlures.



Signify North America Corporation
200 Franklin Square Drive
Somerset, NJ 08873, USA
Phone: 855-486-2216
www.day-brite.com

Signify Canada Ltd./Signify Canada Ltée.
281 Hillmount Road
Markham ON, Canada L6C 2S3
Phone: 800-668-9008
www.cfi-lighting.com

443580398860
AUGUST, 2018