

KEENE

par  signify

Montage mural

Applique murale

WP
30W, 50W and 75W



La gamme d'**appliques murales** de Keene offre une technologie DEL convenant parfaitement aux applications murales. L'applique murale est disponible en deux formats pour s'adapter à de nombreuses hauteurs de montage. Les options de 30, 50 et 75 watts sont disponibles pour un éclairage équivalent à celui des DHI de 70 à 250W.

Projet:

Emplacement:

No de catalogue:

Type de luminaire:

Lampes:

Qté:

Notes:

Guide pour commander

exemple: WP50-NW-G1-8-BZ

Luminaire	Puissance	Génération	Tension	Fin
WP		NW-G1		BZ
WP Applique murale	30 30W 50 50W 75 75W	NW-G1 Blanc neutre, 4000K, IRC de 70, Génération 1	8 120-277V 6 347 V	BZ Bronze

Boîtier

Boîtier et cadre de lentille en aluminium moulé sous pression et lentille de verre borosilicaté résistant aux impacts.

Indice de protection IP

L'engin lumineux DEL est scellé contre les intempéries dans un luminaire à indice de protection IP65.

Électrique

Efficacité du régulateur (>84% à pleine charge). Disponible en 120-277V. Régulateur à indice de protection IP66. Conforme à la norme RoHS. Protection contre la surtension de série. 10KA selon la norme C62.421. de l'ANSI/IEEE.

Carte et matrice de DEL

1 ou 2 DEL à montage direct des puces. Température de couleur de 4000K. IRC minimum de 70.

Installation

S'installe sur une boîte de jonction ronde ou octogonale de 3-1/2 po à 4 po ou carrée de 4 po. Accès de conduit fileté 1/2 po NPT.

Avantages écoénergétiques

Efficacité du système jusqu'à 118/W avec d'importantes économies d'énergie par rapport aux luminaires aux halogénures à allumage par impulsion.

Homologations

Homologué UL/cUL à la norme UL1598, pour les emplacements mouillés. Convient à un usage en température ambiante de -30 °C à 40 °C (-22 °F à 104 °F). Le produit est qualifié DesignLights Consortium®.

Finis

Chaque luminaire est peint à la poudre texturée de polyester à base d'isocyanurate de triglycidyle (TGIC), appliquée électrostatiquement et durcie à la chaleur. La couleur de série est bronze (BZ).

Garantie limitée



Les luminaires sont couverts par une garantie limitée de 5 ans. Pour tous les détails visitez signify.com/warranties.

WP Applique murale – 30W, 50W et 75W



Montage mural

Dimensions

WP30



WP50 et WP75



Poids

Produit	Poids
WP30	5,7 lb (2,6kg)
WP50	8,4 lb (3,8kg)
WP75	11,5 lb (5,2kg)

Puissance DEL et valeurs des lumens

Codes pour commander	Qté de DEL	Courant DEL (mA)	Température de couleur (K)	Puissance moyenne du système ¹	Lumens à la sortie ^{1,2}	Class. BUG	Efficacité (LPW)
WP30-NW-G1-8	1	700	4000	28,8	3355	B1-U3-G3	116
WP50-NW-G1-8	1	1200	4000	49	5541	B2-U3-G3	113
WP75-NW-G1-8	2	950	4000	76	8999	B1-U4-G5	118
WP30-NW-G1-6	1	700	4000	29	3229	B1-U3-G3	111
WP50-NW-G1-6	1	1200	4000	51	5905	B1-U3-G4	115
WP75-NW-G1-6	2	950	4000	79	9327	B1-U5-G5	118

1. La puissance et le flux lumineux peuvent varier selon la spécification de tension directe du fabricant de la DEL et la température ambiante. La puissance illustrée est moyenne pour une entrée de 120V à 347V. La puissance mesurée peut varier selon la variation de la tension à l'entrée.

2. Les valeurs en lumens résultent des tests effectués selon la norme LM-79 de l'IESNA.

NOTE: veuillez contacter votre représentant Keene pour obtenir les détails ou information supplémentaire.

Données sur la dépréciation prédite du flux lumineux

La performance prévue provient des données du fabricant des DEL et des estimés de concept d'ingénierie selon la méthodologie de la norme LM-80 de l'IESNA. L'expérience actuelle peut varier selon les conditions du site. L_{70} est la période prévue lorsque le rendement de la DEL diminue à 70 % de son flux lumineux initial. Calculé selon la norme TM21-11 de l'IESNA. Les heures L_{70} publiées sont limitées à 6 fois les heures réelles de tests sur les DEL.

Codes pour commander	Température ambiante °C	Courant du système	L_{70} selon TM21 ^{1,3}	% maintien du flux lumineux à 50 000 h
WP30-NW-G1	25 °C	700 mA	>102 000	90 %
WP50-NW-G1	25 °C	1200 mA	>102 000	90 %
WP75-NW-G1	25 °C	950 mA	>102 000	90 %

2. La performance prévue provient des données du fabricant des DEL et des estimés de concept d'ingénierie selon la méthodologie de la norme LM-80 de l'IESNA. L'expérience actuelle peut varier selon les conditions du site. L_{70} est la période prévue lorsque le rendement de la DEL diminue à 70 % de son flux lumineux initial.

3. Calculé selon la norme TM21-11 de l'IESNA. Les heures L_{70} publiées sont limitées à 6 fois les heures réelles de tests sur les DEL.



© 2019 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Toutes les marques déposées appartiennent à Signify Holding et à leurs propriétaires respectifs.

Signify North America Corporation
200 Franklin Square Drive,
Somerset, NJ 08873
Téléphone 855-486-2216

Signify Canada Ltd.
281 Hillmount Road,
Markham, ON, Canada L6C 2S3
Téléphone 800-668-9008