

 **GARDCO**

par  **signify**

Garage et plafonnier

SoftView

SVPG
Luminaire de stationnement
de garage



Se garer en toute confiance

Les luminaires DEL de garage SoftView de Gardco offrent un éclairage indirect et une lumière vers le haut afin de réduire l'éblouissement et les effets de grottes et pour que les usagers soient confortables et sécurés. Ce luminaire tire avantage de la technologie DEL réduisant la consommation d'énergie et les frais d'entretien en comparaison avec les technologies traditionnelles et ces économies sont encore plus importantes puisqu'il y a possibilité d'utiliser des options de gradation et de contrôles.



SVPG SoftView

Luminaire de stationnement de garage



Caractéristiques et avantages

- La technologie d'éclairage en périphérie crée un éclairage doux et uniforme qui augmente le confort visuel sans compromettre le rendement ou sans produire un éblouissement gênant
- L'éclairage vers le haut dirigé vers le plafond élimine les effets de grotte
- Procure 148 LPW réduisant ainsi les coûts énergétiques même pendant une exploitation constante
- Une variété de plages de lumens est disponible offrant une sortie d'environ 2000 à 17900 lumens
- Quatre configurations de distributions sont offertes pour créer l'environnement de stationnement idéal
- Températures de couleur froide, neutre et blanc chaud
- La longue durée de vie des DEL réduit le temps consacré à l'entretien et les dépenses en comparaison avec la technologie traditionnelle
- Une polyvalence ajoutée et encore plus d'économies possibles avec l'utilisation de contrôles incluant la gradation 0-10V, la détection de mouvement et les contrôles sans fil

Guide pour commander

exemple: SVPG-140L-2100-NW-G2-SM-5-120-BL-IMRI2-MGY

Luminaire	Qté de DEL	Courant du pilote	Température de couleur	Montage	Distribution	Urgence	Tension	Options			Finis	
								Options de contrôle	Captation	Électrique		
SVPG												
SVPG SoftView pour garage	140L 140 DEL (engin confort)	450 450 mA	WW-G2 Blanc chaud 3000K (IRC de 70) génération 2	SM Montage suspendu en saillie/indirect, classe de vibration normale (suspension et boîte de jonction non incluses)	1R Type IR rectangulaire	aucun Ne rien inscrire	120 120V	aucun Ne rien inscrire	aucun Ne rien inscrire	Fusible aucun Ne rien inscrire	BZ Bronze	
		800 800 mA										NW-G2 Blanc neutre 4000K (IRC de 70) génération 2
		1200 1200 mA	CW-G2 Blanc froid 5000K (IRC de 70) génération 2	SBO Montage en saillie, classe de vibration pour pont et passage supérieur	5 Type V	EBP Bloc de batterie d'urgence	240 240V	EBPC Batterie d'urgence pour les températures froides	DD Pilote pour gradation 0-10V fils externes (contrôle non inclus)	F1 Fusible simple (120, 277, 347V)	WH Blanc	
		1675 1675 mA	BW-G2 Blanc équilibré 3500K (IRC de 80) génération 2	PM Montage suspendu direct, classe de vibration pont/passage supérieur (suspension et boîte de jonction non incluses)	CD Éclairage direct concentré	UNV Universelle 120-277V	277 277V	BL Capteur de mouvement à deux niveaux	IMRI3 Capteur de mouvement intégré, lentille no 3	F2 Fusible double (208, 240, 480V)	OC Couleur en option. Spécifier la couleur ou RAL, ex.: OC-LGP ou OC-RAL7024	
		2100 2100 mA	830-G2 3000K (IRC de 80) génération 2	T Sur tourillon (la trousse de montage TM doit également être commandée séparément sur une autre ligne, voir les accessoires)c		HVU Universelle 347-480V	347 347V	LLC Contrôles sans fil	IMRI7 Capteur de mouvement intégré, lentille no 7	F3 Entraînement double canadien (208, 240, 480V)	SC Couleur spéciale. Un échantillon doit être fourni. Soumission de l'usine requise.	
		2400 2400 mA	840-G2 4000K (IRC de 80) génération 2	WM Montage mural (la trousse de montage WM doit également être commandée séparément sur une autre ligne, voir les accessoires)			480 480V		(personnalisable à l'usine, contacter l'usine)	Protection contre la surtension aucun SP1 10KV 10KA (de série) SP2 20KV 10KA (optionnel)		
		3000 3000 mA					480 480V					
		3400 3400 mA										
	266L 266 DEL (engin confort)	1200 1200 mA										
		1675 1675 mA										
		2100 2100 mA										
		2400 2400 mA										
		3000 3000 mA										
		3400 3400 mA										

Accessoires (commandés séparément)

FSIR-100 Programmeur mobile (Pour utilisation avec la réponse au mouvement «IMRI2» et «IMRI3» lorsqu'une programmation sur le site est requise). Si recherché, un seul est requis par site.

ES Écran externe côté immeuble (installé sur le site)

WG Écran métallique (installé sur le site)

SVPG-G2-TM-(F) Trousse de montage sur tourillon (installé sur le site)

SVPG-G2-WM-(F) Montage mural (installé sur le site)

BXC Bobine visant à éloigner les oiseaux (installée sur le site, s'utilise avec toutes les options de montage)

BXK Pointes visant à éloigner les oiseaux (installées sur le site, s'utilise seulement avec les montages **suspendu, sur tourillon et mural**)

BXS Déflecteur visant à éloigner les oiseaux (installé sur le site, s'utilise seulement avec montage suspendu)

Avant de commander et pour obtenir toute l'information courante, les notes et les exclusions, veuillez consulter les fiches techniques à gardcolighting.com.

L'information présentée dans ce document ne constitue pas une offre commerciale et ne fait pas partie d'une soumission ou d'un contrat.



© 2019 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Toutes les marques déposées appartiennent à Signify Holding et à leurs propriétaires respectifs.

Signify North America Corporation
200 Franklin Square Drive,
Somerset, NJ 08873
Téléphone 855-486-2216

Signify Canada Ltd.
281 Hillmount Road,
Markham, ON, Canada L6C 2S3
Téléphone 800-668-9008