



GARDCO

par  **signify**

Éclairage diffusant

ClearScape

CSFS / CSFM Projecteurs
d'illumination architecturaux
de petit et moyens formats



Donner vie à votre concept avec ClearScape

Les projecteurs d'illumination DEL ClearScape de Gardco offrent un style architectural complétant visuellement vos aménagements paysagers. Offerts en deux tailles, ClearScape procure une performance photométrique exceptionnelle, des économies significatives par rapport à la DHI et est offert avec les toutes dernières options de contrôle écoénergétiques. L'optique de précision, les écrans, les filtres de couleur et les options de blanc sélectionnable sur le site vous permet de personnaliser votre solution d'éclairage et de peindre avec la lumière.

CSFS / CSFM ClearScape

Projecteurs d'illumination architecturaux de petit et moyen format



Caractéristiques

- Devant attrayant de verre d'une extrémité à l'autre pour une esthétique moderne
- Style architectural pour compléter parfaitement tous les extérieurs
- Deux tailles de boîtiers profilés offrant la performance équivalente à celle d'une DHI de 70 à 400W
- Une gamme complète de distributions optiques avec options d'écrans pour personnaliser encore plus votre concept et procurer un contrôle de l'éblouissement
- Option de blanc sélectionnable, offert avec ClearScape de format moyen, permet d'ajuster votre température de couleur sur le site, de 3500K à 5500K, en six incréments de 400K
- Blancs statiques également offerts en tons chaud, froid et neutre
- Performance DEL écoénergétique avec des efficacités jusqu'à 119 lumens par watt, procurant des économies énergétiques de 54 % supérieures à celles d'une DHI de 400W¹
- Options de contrôles offerts pour encore plus d'économies énergétiques
- Gestion thermique innovatrice procurant une longue durée de vie du système jusqu'à plus de 100 000 heures (L₇₀)
- Montage sur raccord lisse incluant un logement d'épissures homologué UL ce qui élimine le besoin d'avoir une boîte de jonction secondaire

Information techniques

Sortie des lumens:	2000 à 21100 lumens approximatif
Puissance:	20 à 213W
Efficacité:	95 à 119 LPW
Durée de vie du luminaire:	100000+ heures (L ₇₀) à 25°C
Optiques:	Étroit, étroit rectangulaire, large asymétrique 33°, moyen rectangulaire, moyennement large rectangulaire
Écrans et lentilles:	Paralumes contre l'éblouissement concentrique interne, volets réglables, filtres de couleur
Température de couleur:	Blanc statique: 3000K, 4000K, 5000K Blanc sélectionnable: plage de 3500 à 5500K en six incréments de 400K
Solution de contrôles:	SiteWise
Montage:	Raccord lisse, montage sur étrier
Accessoires de montage:	Console, tenon de poteau, adaptateurs en bout de fût
Accessoires contre le vandalisme	Écran de fil métallique, pare-pierres
Finis:	Noir, blanc, bronze, gris foncé, gris moyen, Finis en option et spéciaux également disponibles.
Indice IP:	Luminaire à indice de protection IP66 (assemblages optique et électrique)
Matériau du boîtier:	Aluminium moulé sous pression

1. Basé sur un CSFM-64L vs un système à HMAI de 400W à 456W.



L'information présentée dans ce document ne constitue pas une offre commerciale et ne fait pas partie d'une soumission ou d'un contrat.



© 2020 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify.

Signify North America Corporation
200 Franklin Square Drive,
Somerset, NJ 08873
Téléphone 855-486-2216

Signify Canada Ltd.
281 Hillmount Road,
Markham, ON, Canada L6C 2S3
Téléphone 800-668-9008

Toutes les marques déposées appartiennent à Signify Holding et à leurs propriétaires respectifs.